



TC4型, TB4型

材料 ニトリル(NBR)

●右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。



TC4型



TB4型

A

| 軸径 d | 寸法 | | 部品番号 | 部品番号 |
|---------|---------|--------|------------|------------|
| | 外径 D | 幅 b | | |
| 8 | 18 | 7 | AR 0145 F2 | — |
| 10 | 20 | 7 | AR 0260 F2 | — |
| 12 | 25 | 7 | AR 0382 E1 | — |
| 14 | 24 | 7 | AR 0515 G0 | — |
| 15 | 30 | 10 | — | AR 0600 E1 |
| 16 | 30 | 7 | — | AR 0687 E5 |
| 16 | 32 | 10 | AR 0693 E1 | — |
| 17 | 38 | 7 | — | AR 0768 E1 |
| 18 | 35 | 11 | AR 0832 E2 | — |
| 20 | 35 | 7 | AR 1012 F3 | AR 1012 E2 |
| 20 | 40 | 10 | — | AR 1032 E1 |
| 22 | 38 | 8 | — | AR 1133 E2 |
| 22 | 40 | 10 | AR 1140 E1 | — |
| 22 | 42 | 11 | — | AR 1148 F2 |
| 25 | 38 | 7 | AR 1306 F0 | — |
| 25 | 40 | 8 | — | AR 1314 E2 |
| 25 | 45 | 10 | — | AR 1337 E8 |
| 28 | 45 | 8 | AR 1550 F1 | AR 1550 E1 |
| 28 | 48 | 11 | — | AR 1563 E1 |
| 30 | 50 | 11 | AR 1709 F1 | AR 1709 E0 |
| 32 | 52 | 11 | — | AR 1904 E1 |
| 35 | 52 | 12 | — | AR 2072 E2 |
| 35 | 55 | 11 | — | AR 2085 E2 |
| 36 | 52 | 11 | — | AR 2165 E1 |
| 38 | 55 | 8 | AR 2230 E1 | — |
| 38 | 60 | 12 | — | AR 2246 E1 |
| 40 | 55 | 9 | — | AR 2361 E1 |
| 40 | 62 | 12 | AR 2390 H1 | AR 2390 E0 |
| 45 | 68 | 12 | AR 2668 F1 | AR 2668 E0 |
| 48 | 70 | 12 | AR 2791 E1 | AR 2791 F0 |
| 50 | 68 | 9 | AR 2847 E1 | — |
| 50 | 72 | 12 | — | AR 2864 E3 |
| 52 | 75 | 12 | — | AR 2967 E0 |
| 55 | 72 | 9 | — | AR 3040 E3 |
| 55 | 78 | 12 | — | AR 3055 E2 |
| 55 | 80 | 14 | — | AR 3063 E0 |
| 60 | 78 | 9 | — | AR 3204 E1 |
| 60 | 82 | 12 | — | AR 3222 E1 |
| 60 | 82 | 14 | — | AR 3224 E0 |
| 65 | 88 | 12 | — | AR 3400 E0 |