



ニップル

■ プッシュワン™タイプ



品番	適用 チューブ サイズ (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)
101N4-6E	6	32.8	16.2	15	12.0	8.3	13.0
101N4-8E	8	34.9	18.3	16	14.0	8.3	16.0
101N4-10E	10	38.4	21.8	19	17.0	8.3	27.0


■ メスねじタイプ



品番	T ねじ サイズ (Rc)	L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)
101N4-2F	Rc1/8	29.5	16.6	12.9	14.0	8.3	16.5
101N4-4F	Rc1/4	32.8	16.6	16.2	17.0	8.3	25.0
※ S101N4-2F	Rc1/8	29.5	16.6	12.9	14.0	8.3	16.5
※ S101N4-4F	Rc1/4	32.8	16.6	16.2	17.0	8.3	25.0

※受注生産品


■ オスねじタイプ




品番	T ねじ サイズ (R)	L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	A (mm)	H 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)
101N4-2M	R1/8	31.4	16.6	4.8	10.0	14.0	8.3	13.5
101N4-4M	R1/4	35.4	16.6	4.8	14.0	14.0	8.3	18.0
※ S101N4-2M	R1/8	31.4	16.6	4.8	10.0	14.0	8.3	13.5
※ S101N4-4M	R1/4	35.4	16.6	4.8	14.0	14.0	8.3	18.0

※受注生産品


■ N2-1-1/4専用タイプ

品番: 101N4-4T
重量: 18.0g

■ ナイロンコイルチューブ S1/4専用タイプ

品番: 101N4-4S
重量: 32.5g

■ φ8ホース用タイプ

品番: 101N4-4H
重量: 12.5g