

溝付きピン

Grooved Pins


欧米では一般的な、相手穴精度を必要としない簡易型ノックピンです。
溝両側に形成された突起により、締結します。多くの形状があり、用途によって最適なものが選択できます。
相手穴推奨公差は、呼び径3mmまではH9、呼び径4mm以上はH11です。



溝付きピン A形 DIN 1471

材質 快削鋼
表面処理 呼び径4以上は黒染

仕様・規格・サイズ表



d		C	L											
			D											
1.5	h9	0.2	4	5	6	8	10	12	16	20				
			1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.6	1.6	1.6				
2	h9	0.25	5	6	8	10	12	16	20	26	30			
			2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15		
2.5	h9	0.3	6	8	10	12	16	20	26	30				
			2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.65	2.65	2.65				
3	h9	0.4	6	8	10	12	16	20	26	30				
			3.25	3.25	3.3	3.3	3.3	3.25	3.2	3.2				
4	h11	0.5	8	10	12	16	20	26	30	36	40	45		
			4.3	4.3	4.35	4.35	4.35	4.3	4.3	4.3	4.25	4.25		
5	h11	0.63	8	10	12	16	20	26	30	36	40	45		
			5.3	5.3	5.3	5.35	5.35	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.25	
6	h11	0.8	10	12	16	20	26	30	36	40	45	50	55	60
			6.3	6.3	6.35	6.35	6.35	6.35	6.3	6.3	6.3	6.3	6.25	6.25
8	h11	1.0	16	20	26	30	36	40	45	50	55	60		
			8.35	8.4	8.4	8.4	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.3	
10	h11	1.2	40											
			10.45											