




LEVER COUPLINGS ステンレス

OZ-DP ダストプラグ

ADAPTER DUST PLUG




呼び径	mm	20	25	32	40	50	65	80	100	150
	inch	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	6
ΦD		32	37	45	53	63	76	92	120	176
ΦE		21	24	28	36	45	56	72	97	149
h		23	31	38	39	43	47	48	50	60
H		34	44	52	56	63	65	68	72	95

単位:mm

15Aと20Aは共用です

OZ-DC ダストキャップ

COUPLER DUST CAP




呼び径	mm	20	25	32	40	50	65	80	100	150
	inch	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	6
(A)		116	139	183	191	201	213	267	295	453
(B)		52	61	78	86	96	108	138	167	258
ΦC		32	37	46	54	64	76	92	120	177
h		32	39	46	47	52	58	59	61	70
H		42	51	60	60	65	76	79	85	103

単位:mm

15Aと20Aは共用です

OZ-AF フランジ付アダプター

ADAPTER FLANGE TYPE




呼び径	mm	20	25	40	50	80
	inch	3/4	1	1 1/2	2	3
ΦD		32	37	53	63	92
ΦE		21	24	36	45	72
ΦD1		100	125	140	155	185
P.C.D C1		75	90	105	120	150
N		4	4	4	4	8
Φd		15	19	19	19	19
t		14	14	16	16	18
H		65	87	84	90	98

単位:mm

上記口径以外は受注製作品となります。
異径サイズも製作いたします。

OZ-DF フランジ付カプラー

COUPLER FLANGE TYPE



呼び径	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
(A)		116	116	139	183	191	201	213	267	295
(B)		52	52	61	78	86	96	108	138	167
ΦC		32	32	37	46	54	64	76	92	120
ΦF		16	21	26	33	38	50	60	75	94
ΦD1		95	100	125	135	140	155	175	185	210
P.C.D C1		70	75	90	100	105	120	140	150	175
N		4	4	4	4	4	4	4	8	8
Φd		15	15	19	19	19	19	19	19	19
t		12	14	14	16	16	16	18	18	18
(H)		99	99	112	139	141	143	148	152	160

単位:mm

OZ-DFは受注製作品です。記載寸法は標準製作寸法です。
異径サイズも製作いたします。