


継手

### FB スパッタチューブ

RoHS対応

制御機器



調質機器

手動弁

チューブ

形式	チューブ外径 (ømm)	チューブ内径 (ømm)	被覆外径 (ømm)	被覆厚 (mm)	標準全長 (m)	最小曲げ半径 (mm)	最小取付半径 (mm)	質量 (g/m)
FB0425-②	4	2.5	6	1	20・100	14	21	34
FB0640-②	6	4	8	1	20・100	18	27	49
FB0860-②	8	6	10	1	20・100	28	42	65
FB1075-②	10	7.5	12	1	20・100	36	54	88
FB1290-②	12	9	14	1	20・50	40	60	113
FB1/4-②	6.35	4.57	8.35	1	20・100	24	35	48
FB3/8-②	9.53	6.99	11.53	1	20・100	40	57	79
FB1/2-②	12.7	9.56	14.7	1	20・50	40	64	118

※.形式内の②には標準全長をご記入ください。