

セッティング・スクリュー・ヘッド付、完全ボール付

EH 22710.

2



製品説明

ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに使用できます。

材質

- ボール
- 軸受鋼、焼入れ
 - ステンレス鋼、焼入れ
- ねじ
- 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm²
 - ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報


備考

ボールの反転防止無し
特別仕様についてはお問い合わせください。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください。

寸法図



発注情報

| d ₁ | l ₁ | 寸法 | | | ボール | 二面幅 [mm] | 耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max. [kN] | [g] | 製品番号 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------|--|-------|------------|------------|
| | | d ₂ | l ₂ | l ₃ | | | | | 熱処理鋼 | ステンレス鋼 |
| 完全ボール | | | | | | | | | | |
| M 6 | 20,8 | 10 | 6 | 3,0 | 4,0 | 5 | 9 | 6,2 | 22710.0062 | 22710.0752 |
| | 30,8 | 10 | 6 | 3,0 | 4,0 | 5 | 9 | 8,0 | 22710.0064 | 22710.0754 |
| | 40,8 | 10 | 6 | 16,0 | 4,0 | 5 | 9 | 10,0 | 22710.0066 | 22710.0756 |
| M 8 | 21,2 | 13 | 8 | 3,5 | 5,5 | 6 | 15 | 13,0 | 22710.0082 | 22710.0762 |
| | 36,2 | 13 | 8 | 3,5 | 5,5 | 6 | 15 | 17,0 | 22710.0084 | 22710.0764 |
| | 51,2 | 13 | 8 | 22,0 | 5,5 | 6 | 15 | 24,0 | 22710.0086 | 22710.0766 |
| M10 | 26,7 | 16 | 10 | 4,5 | 7,0 | 8 | 20 | 24,0 | 22710.0102 | 22710.0772 |
| | 41,7 | 16 | 10 | 4,5 | 7,0 | 8 | 20 | 31,0 | 22710.0104 | 22710.0774 |
| | 61,7 | 16 | 10 | 28,0 | 7,0 | 8 | 20 | 44,0 | 22710.0106 | 22710.0776 |
| M12 | 32,0 | 18 | 12 | 5,0 | 8,5 | 10 | 30 | 38,0 | 22710.0122 | 22710.0782 |
| | 52,0 | 18 | 12 | 5,0 | 8,5 | 10 | 30 | 52,0 | 22710.0124 | 22710.0784 |
| | 82,0 | 18 | 12 | 44,0 | 8,5 | 10 | 30 | 79,0 | 22710.0126 | 22710.0786 |
| M16 | 43,3 | 24 | 16 | 6,0 | 12,0 | 14 | 60 | 94,0 | 22710.0162 | 22710.0792 |
| | 63,3 | 24 | 16 | 6,0 | 12,0 | 14 | 60 | 119,0 | 22710.0164 | 22710.0794 |
| | 83,3 | 24 | 16 | 36,0 | 12,0 | 14 | 60 | 156,0 | 22710.0166 | 22710.0796 |
| M20 | 54,2 | 30 | 20 | 7,5 | 15,0 | 17 | 90 | 183,0 | 22710.0202 | - |
| | 84,2 | 30 | 20 | 28,0 | 15,0 | 17 | 90 | 254,0 | 22710.0204 | - |
| | 104,2 | 30 | 20 | 48,0 | 15,0 | 17 | 90 | 307,0 | 22710.0206 | - |
| M24 | 64,7 | 36 | 24 | 9,0 | 18,0 | 19 | 120 | 331,0 | 22710.0242 | - |
| | 94,7 | 36 | 24 | 30,0 | 18,0 | 19 | 120 | 430,0 | 22710.0244 | - |
| | 124,7 | 36 | 24 | 60,0 | 18,0 | 19 | 120 | 537,0 | 22710.0246 | - |

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。

応用例

