

円筒形ハンドル・回転式

EH 24530.



製品説明

材質


軸部

- スチール、亜鉛メッキ
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

円筒形 グリップ

- PA 黒 つや消し
- 熱硬化性樹脂 PF31、黒

寸法図



発注情報

d ₁	d ₂	d ₃	寸法			二面幅	max. [°C]	[g]	製品番号		
			d ₄	l ₁	l ₂				l ₃	鋼	ステンレス鋼
円筒形 グリップ: 熱可塑性樹脂											
14	M 6	8	11	28	10	0,5	3	80	13	24530.0008	-
円筒形 グリップ: 熱硬化性樹脂											
18	M 6	10	15	40	12	2,5	3	110	29	24530.0010	24530.0210
21	M 6	10	17	50	13	2,5	3	110	42	24530.0020	24530.0220
	M 8	10	17	50	13	2,5	4	110	43	24530.0021	-
22	M 6	10	18	56	13	2,5	3	110	47	24530.0030	-
	M 8	10	18	56	13	2,5	4	110	48	24530.0031	-
23	M 8	13	19	65	14	2,5	4	110	79	24530.0040	24530.0240
	M10	13	19	65	14	2,5	5	110	80	24530.0041	-
26	M 8	13	21	80	16	2,5	4	110	106	24530.0050	-
	M10	13	21	80	16	2,5	5	110	108	24530.0051	24530.0251
28	M10	13	22	90	16	2,5	5	110	126	24530.0060	24530.0260
31	M12	14	25	102	20	2,5	6	110	178	24530.0071	24530.0271

応用例

