


## SB - L形 (ダブルストレート)



型番	ボール条列	内径 dr		外径 D		長さ L	
			許容差		許容差		許容差
SB 6 L UU	4	6	0~ -0.010	12	0~	35	0~ -0.3
SB 8 L UU	4	8		15	-0.013	45	
SB 10L UU	4	10		19	0~	55	
SB 12L UU	4	12		21	-0.016	57	
SB 13L UU	4	13		23	0~	61	
SB 16L UU	5	16	28	0~	70	0~ -0.4	
SB 20L UU	5	20	32	-0.019	80		
SB 25L UU	6	25	40	0~	112		
SB 30L UU	6	30	45	-0.022	123		
SB 35L UU	6	35	52	0~	135		
SB 40L UU	6	40	60	-0.025	151		
SB 50L UU	6	50	80	0~	192	0~ -0.4	
SB 60L UU	6	60	90	-0.025	209		

● RC : ラジアルすきま許容値

● E : 偏心(最大)