

ステンレス ⊕ ⊖ ナベタッピンねじ  
(2種ガイド付き BRP形G=40)



21024020

ステンレス

4.0

長さ	入り数	生地
65	400×10	●
70	400×10	●

ステンレス ⊕ ⊖ ナベタッピンねじ  
(2種ガイド付き BRP形G=50)



21025020

ステンレス

4.0

長さ	入り数	生地
75	400×10	●

ステンレス ⊕ ⊖ ナベタッピンねじ  
(2種ガイド付き BRP形G=60)



21026020

ステンレス

4.0

長さ	入り数	生地
90	200×18	●

⊕ ナベタッピンねじ(3種溝付き C-1形)



22000000


鉄

22020000

ステンレス

22170000

SUS 430



呼び径		2	2.3	2.5	2.6	3	3.5	4	4.5	5	6	8	
dk	基準寸法	3.5	4.0	4.5	4.5	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	14	
	許容差	0 -0.4				0 -0.5			0 -0.6		0 -0.7		0 -0.8
k	基準寸法	1.3	1.5	1.7	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.9	5.2	
	許容差	±0.1				±0.15				±0.2			
十字穴	m	参考	2.4	2.6	2.6	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	6.3	7.8	
	Q	最大	1.01	1.21	1.42	1.42	1.43	1.73	2.03	2.43	2.73	2.86	4.36
	最小	0.60	0.80	1.00	1.00	0.86	1.15	1.45	1.84	2.14	2.26	3.73	
十字穴の番号		1				2				3			
d	最大	1.98	2.28	2.48	2.58	2.98	3.47	3.97	4.47	4.97	5.97	7.96	
	最小	1.89	2.19	2.38	2.48	2.87	3.36	3.84	4.34	4.84	5.82	7.79	
P(ピッチ)		0.4	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1.0	1.25	