


鋼 六角穴付きボルト (キャップスクリュー)YFS 製



小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タッピンねじ
タツタイト・
ハエツクねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリュー
ボルト
キャップ・ホーロー
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト

A000000Y

鉄



(単位 mm)

ねじの呼び(d)	M2	M2.5	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
ねじのピッチ(P)	0.4	0.45	0.45	0.5	0.7	0.8	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.0	2.5
b	参考	16	17	17	18	20	22	24	28	32	36	40	52
dk	最大(基準寸法)(1)	3.8	4.5	4.5	5.5	7	8.5	10	13	16	18	21	30
	最大(2)	3.98	4.68	4.68	5.68	7.22	8.72	10.22	13.27	16.27	18.27	21.33	30.33
	最小	3.62	4.32	4.32	5.32	6.78	8.28	9.78	12.73	15.73	17.73	20.67	29.67
da	最大	2.6	3.1	3.2	3.6	4.7	5.7	6.8	9.2	11.2	13.7	15.7	22.4
	最大(基準寸法)	2	2.5	2.6	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	20.00
	最小	1.86	2.36	2.46	2.86	3.82	4.82	5.82	7.78	9.78	11.73	13.73	19.67
k	最大(基準寸法)	2.00	2.50	2.60	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	20.00
	最大	2.00	2.50	2.60	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	20.00
	最小	1.86	2.36	2.46	2.86	3.82	4.82	5.70	7.64	9.64	11.57	13.57	19.48
r	最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8
	呼び	1.5	2	2	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	17.0
	最大	1.58	2.08	2.08	2.58	3.08	4.095	5.14	6.14	8.175	10.175	12.212	17.23
S	最小	1.52	2.02	2.02	2.52	3.02	4.020	5.02	6.02	8.025	10.025	12.032	17.05
	最小	1	1.1	1.1	1.3	2	2.5	3	4	5	6	7	10
	最大	0.2	0.25	0.25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	2.0

(1)ローレットがない頭部に適用する。(2)ローレットがある頭部に適用する。

M4.0			M5.0			M6.0			M8.0			M10.0			M16.0			M20.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
8	500×26	●	6	400×16	●	14	200×20	●	16	100×16	●	45	50×10	●	30	40×6	●	65	15×6	●
12	500×20	●	8	400×16	●	18	200×16	●	75	50×12	●	50	50×10	●	100	15×6	●			
14	500×20	●	10	400×16	●	45	200×8	●	90	50×10	●	100	30×8	●	120	15×6	●			
15	500×20	●	12	400×16	●															
25	500×12	●	30	200×12	●															
			35	200×12	●															

鋼 六角穴付きボルト (キャップスクリュー)(JIS)



A0000001

鉄

M4.0			M5.0		
長さ	入り数	生地	長さ	入り数	生地
20	500×16	●	6	500×16	●
25	200×25	●	8	500×16	●
30	200×25	●	12	500×10	●
35	200×16	●	20	500×8	●
			25	200×16	●
			50	200×8	●