


丸ワッシャー ISO



- W0000000 鉄
- W0010000 黄銅
- W0020000 ステンレス
- W0110000 SUS 316
- W0120000 SUS 316L
- W0130000 SUS 310S
- W0090000 チタン

特長

●相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。



種類 呼び径	小形丸・みがき丸				みがき丸	
	d		t		D	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
1	1.1	+0.15 0	0.3	±0.04	-	-
1.2	1.3		0.3			
(1.4)	1.5		0.3			
1.6	1.7		0.3			
(1.7)	1.8		0.3			
2	2.2	+0.2 0	0.3	±0.05	5	0 -0.3
(2.2)	2.4		0.5		6.5	0 -0.35
(2.3)	2.5		0.5		6.5	
2.5	2.7		0.5		6.5	
(2.6)	2.8		0.5		6.5	
3	3.2		0.5		7	
(3.5)	3.7		0.5		9	
4	4.3		0.8		9	
(4.5)	4.8		0.8		10	
5	5.3		1		10	
6	6.4	+0.25 0	1.6	±0.15	12.5	
8	8.4		1.6		17	-0.4
10	10.5	+0.3 0	2	±0.25	21	0 -0.5
12	13		2.5		24	
(14)	15		2.5		28	
16	17		3		30	
(18)	19	+0.35 0	3	±0.3	34	0 -0.6
20	21		3		37	
(22)	23		3		39	
24	25		4		44	
(27)	28		4		50	
30	31	+0.4 0	4	±0.4	56	0 -0.8
(33)	34		5		60	
36	37		5		66	
(39)	40		6		72	
42	43		7		78	
(45)	46		7		85	
48	50		8		92	
(52)	54		8		98	
56	58	+0.5 0	9	±0.7	105	0 -1
(60)	62		9		110	
64	66		9		115	
(68)	70		10		120	
72	74		10		125	
(76)	78	+0.55	10	±1	135	0 -1.2
80	82		12		140	

小ねじ
マフロねじ
組込みねじ
タツピンねじ
タツタイト
ハイテクねじ
いたすら防止ねじ
建材用スクリュー
ボルト
キャップボルト
ドリルねじ
座金
つまみねじ
ナット
樹脂製品
アンカーボルト