

鋼 7マーク小形六角アプセット細目 SP=3(SPAK+JIS W組込)



小ねじ

マメコロねじ

組込みねじ

タレットねじ

タレットねじ
ハイテックねじ

いたすら防止ねじ 建材用スクリーン

ボルト

キャップボルト

ドリルねじ

座金

つまみねじ

ナット

樹脂製品

アンカーボルト

100076S3

鉄

M10.0

ねじ 径	入 分 数	2 コ ス ト
30	80×10	●
35	80×10	●

六角トリーマ P=1 (JIS W組込)




11000001

鉄

11020001

ステンレス



ねじの 呼び (d)	k		s		e (約)	dk (約)	平座金 D1×T	a
	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差				
M4	2.8	±0.1	7	0	8.1	6.8	10×0.8	2.3
M5	3.5	±0.15	8	-0.2	9.2	7.8	12×0.8	2.5
M6	4		10	0	11.5	9.8	13×1.0	3.1
M8	5.5	±0.2	13	0	15.0	12.6	18×1.6	4.2
M10	7		17	-0.25	19.6	16.5	22×1.6	4.8
M12	8		19	0	21.9	18	26×2.3	6.0
M16	10		24	-0.35	27.7	23	32×2.6	7.1

M4.0						
ねじ 径	入 分 数	鉄		ステンレス		
		EN147 A-147	アールロ A-147	鉄 JIS S406 JIS S407	ステン JIS S304 JIS S316	ステン JIS S304 JIS S316
8	500×24			●	●	●
10	500×24			●	●	●
12	500×24			●	●	●
12	800×14	●	●			
14	500×18			●		
15	500×18			●		
16	500×18			●		
18	500×18			●		
20	500×18			●		
25	200×24			●		
30	200×24			●		
45	300×10	●	●			

M5.0									
ねじ 径	入 分 数	鉄					ステンレス		
		全 長	ロ ロ	アール ロ	アール ロ	アール ロ	鉄 JIS S406 JIS S407	ステン JIS S304 JIS S316	ステン JIS S304 JIS S316
8	500×18						●		
8	600×14	●	●	●					
10	500×14	●	●	●					
10	500×18				●		●	●	●
12	500×14	●	●	●	●		●	●	●
14	450×14	●	●	●	●				
14	500×14						●		
15	400×14	●	●	●	●				
15	500×14						●		
16	400×14	●	●	●	●	●			
16	500×14						●	●	●
18	200×24						●		
18	350×14	●	●	●	●				
20	200×24						●		
20	350×14	●	●	●	●	●			
20	500×10							●	
25	200×24						●		
25	500×10	●	●	●	●	●			
30	200×18						●		
30	400×10	●	●	●	●	●			
40	100×24						●		