


# SVLC型/SVJC型



SEC-SV 型ミニバイト 一般旋削・ぬい用  
スクリーオン



本図は右勝手(R)を示す。

## ホルダ

## 部品


寸法(mm)

型番	在庫		高さ H	幅 B	全長 LF	刃先 WF	刃先高さ HF	適用インサート		Fig	インサート用皿ねじ		レンチ (トルクス穴用)
	R	L						型番	掲載頁		型番	N·m	
SVLC R/L1010-H11	●	●	10	10	100	10.5	10	VC□□1103	B126~	1	BFTX02508NV	1.5	TRX08
SVLC R/L1212-H11	●	●	12	12	100	12.5	12						
SVLC R/L1616-H11	●	●	16	16	100	16.5	16						
SVLC R/L2020-K11*	●	●	20	20	125	20.5	20						
SVLC R/L2525-M11	●	●	25	25	150	25.5	25						

\*旧型番はSVLC R/L 2020-H11



SEC-SV 型ぬいバイト 外径ぬい用  
スクリーオン



本図は右勝手(R)を示す。

## ホルダ

## 部品

寸法(mm)

型番	従来型番	在庫		高さ H	幅 B	全長 LF	刃先 WF	刃先高さ HF	刃先 LH	刃先 WF2	適用インサート		Fig	ピン	ナット	敷板	インサート用皿ねじ		レンチ (トルクス穴用)	ナット用 レンチ (六角穴用)
		R	L								型番	掲載頁					型番	N·m		
SVJC R/L2020K16	SVJC R/L2020-33	●	●	20	20	125	25	20	41	5	VC□□1604	B127~	1	VP20	CPV33N	SVP32	BFTX03508	2.0	TRX10	LH025
SVJC R/L2525M16	SVJC R/L2525-33	●	●	25	25	150	32	25	41	7										
SVJC R/L3225P16	SVJC R/L3225-33	●	●	32	25	170	32	32	41	7										

外径バイト

C

ネガティブ  
ポジティブ

C

C

D

R

S

T

V

W

特型

C38