


# 55°菱形ネガティブインサート

**DN 55°菱形ネガティブ穴つき**



**形状写真欄の見方**

プレカ名: FL  
 プレカのすくい角: 10°  
 適用領域: 0.2, 0.4, 0.6 (mm)  
 送り量 (f/mm/rev): 0.2, 0.4, 0.6

**DN 1104**

寸法 (mm)	切刃長L	11.6	厚さS	4.76
	内接円IC	9.525	穴径D1	3.81

推奨用途	P鋼	Mステンレス鋼	K 鋳鉄	N 非鉄金属	S 難削材	H 高硬度材	...
●	●	●	●	●	●	●	...

スミポロン(CBN)インサート L46  
 適用外径ホルダ C12 適用内径ホルダ E28, E29

形状	適用領域	型番	コーナー半径 RE	コーティング	コーティング	コーティング	コーティング
<b>UM</b>		DNGG 110404R-UM 110404L-UM 110408R-UM 110408L-UM	0.4 0.4 0.8 0.8	AC8015P AC8025P AC8035P AC810P AC820P AC830P AC6020M AC6030M AC6040M AC610M AC630M AC4010K AC4015K AC420K AC405K AC415K AC503U AC5015S AC5025S AC510U AC520U AC1030U AC530U ACZ150 T1500Z T3000Z T1000A T1500A ST10P ST20E A30 G10E EH510 EH520 H1			
<b>GZ</b>		DNMG 110408N-GZ 110412N-GZ	0.8 1.2				

**DN 1504**

寸法 (mm)	切刃長L	15.5	厚さS	4.76
	内接円IC	12.7	穴径D1	5.16

推奨用途	P鋼	Mステンレス鋼	K 鋳鉄	N 非鉄金属	S 難削材	H 高硬度材	...
●	●	●	●	●	●	●	...

スミポロン(CBN)インサート L46~ スミダイヤ(PCD)インサート M12  
 スミダイヤバインダレスインサート M28 セラミックスインサート B128  
 適用外径ホルダ C11, C12 適用内径ホルダ E27~E29

形状	適用領域	型番	コーナー半径 RE	コーティング	コーティング	コーティング	コーティング
<b>FB</b>		DNMG 150404N-FB 150408N-FB	0.4 0.8	AC8015P AC8025P AC8035P AC810P AC820P AC830P AC6020M AC6030M AC6040M AC610M AC630M AC4010K AC4015K AC420K AC405K AC415K AC503U AC5015S AC5025S AC510U AC520U AC1030U AC530U ACZ150 T1500Z T3000Z T1000A T1500A ST10P ST20E A30 G10E EH510 EH520 H1			
<b>FA</b>		DNMG 150404N-FA 150408N-FA	0.4 0.8				
<b>FL</b>		DNMG 150404N-FL 150408N-FL 150412N-FL	0.4 0.8 1.2				
<b>FE</b>		DNMG 150402N-FE 150404N-FE 150408N-FE 150412N-FE	0.2 0.4 0.8 1.2				
<b>LU</b>		DNMG 150402N-LU 150404N-LU 150408N-LU 150412N-LU	0.2 0.4 0.8 1.2				

インサート  
 B  
 ネガティブ  
 ポジティブ  
 C  
 D  
 R  
 S  
 T  
 V  
 W  
 セラミックス  
 ZrO2/Al2O3