


スミボロンインサート

刃先交換インサート



VN 1604 ●●● ノンコート				
寸法 (mm)	内接円 厚さ	9.525 4.76	穴径	3.81

適用外径ホルダ C34, C35

マルチコーナーワンユースインサート／ネガティブタイプ (穴つき)

形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7500	BN800	NCB100
 ブレイクマスター	S00535	2NU-VNGM 160404N-LV 160408N-LV	1	2	0.4 0.8	2.8 2.0	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
 切れ味重視タイプ	T01215	2NU-VNGA 160404LT 160408LT	1	2	0.4 0.8	2.8 2.0	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
 刃先強化タイプ	T01235	2NU-VNGA 160404HT 160408HT	1	2	0.4 0.8	2.8 2.0	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
 刃先強化タイプ	BN2000→S01235 BN7000→S01225 BN700→S01225 BN7500→S00525	2NU-VNGA 160404HS 160408HS	1	2	0.4 0.8	2.8 2.0	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—


※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。

ネガティブタイプ (穴つき)


形状	刃先仕様	型番	包装単位	コーナー数	コーナー半径	切刃長	BNX10	BNX20	BNX25	BN1000	BN2000	BN350	BN500	BN7000	BN700	BN7500	BN800	NCB100
 標準	標準	VNMA 160404 160408	1	1	0.4 0.8	5.0 4.1	—	●	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—

スミボロン適用領域マップ


① ねずみ鋳鉄




② ダクタイル鋳鉄



③ 一般焼結合金



④ 高密度焼入焼結合金



⑤ チタン合金

