




## 設計寸法表

# SFRスクレーパ<sup>®</sup> (一体みぞ装着可)



- (注) ●ダストシールは上図のように方向性があります。装着方向にご注意ください。  
 ●装着みぞの位置によっては一体みぞに装着できない場合があります。その場合は分割みぞ構造にしてください。  
 ● $\phi$ 寸法は併用するパッキンによって異なります。併用するパッキンの $\phi$ 寸法をご参照ください。  
 ※仕上記号の表面粗さの標準数値については、155頁を参照ください。

## SFRスクレーパ寸法表

(単位: mm)

スクレーパ および みぞ 寸法							指示コード	
d	D	H	t	G	C	B	標準 (RN 912)	耐熱用 (RF 905)
16	24	6	4.5	5	20.3	2	SFR- 16K	
18	26	6	4.5	5	22.3	2	SFR- 18K	
20	28	6	4.5	5	24.3	2	SFR- 20K	
22	30	6	4.5	5	26.3	2	SFR- 22K	
22.4	30.4	6	4.5	5	26.7	2	SFR- 22.4K	
25	33	6	4.5	5	29.3	2	SFR- 25K	SFR-30F
28	36	6	4.5	5	32.3	2	SFR- 28K	
30	38	6.5	5	6	34	2	SFR- 30K	
31.5	39.5	6.5	5	6	35.5	2	SFR- 31.5K	
32	40	6.5	5	6	36	2	SFR- 32K	
35	43	6.5	5	6	39	2	SFR- 35K	SFR-36F
35.5	43.5	6.5	5	6	39.5	2	SFR- 35.5K	
36	44	6.5	5	6	40	2	SFR- 36K	
40	48	6.5	5	6	44	2	SFR- 40K	
45	53	6.5	5	6	49	2	SFR- 45K	
50	58	6.5	5	6	54	2	SFR- 50K	
55	63	6.5	5	6	59	2	SFR- 55K	
60	68	6.5	5	6	64	2	SFR- 60K	
63	71	6.5	5	6	67	2	SFR- 63K	
70	80	8	6	7	75	3	SFR- 70K	
75	85	8	6	7	80	3	SFR- 75K	
80	90	8	6	7	85	3	SFR- 80K	

★ご注文・お問い合わせは、指示コードにてご指示ください。

★指示コードが色地の製品は在庫しております。

★指示コードが細字イタリック体の製品は、金型の有無を確認後ご手配ください。また、金型が廃棄されている場合は型代が必要となります。

★製品は保管に適するよう包装されています。取扱い・保管方法については〔小 ご注意3頁〕をご参照ください。