


ARM11A Series

外形寸法図


ARM11AA1-□12 ハンドル位置上/集中給気ブロック

ワンタッチ管継手部およびマニホールドオプションの寸法につきましては、P.731~738をご参照ください。



連数	DINレール品番 (L,R側用)	L ₂ 寸法
1	AXT100-DR-9	123
2	AXT100-DR-11	148
3	AXT100-DR-13	173
4	AXT100-DR-16	210.5
5	AXT100-DR-18	235.5
6	AXT100-DR-20	260.5
7	AXT100-DR-22	285.5
8	AXT100-DR-25	323
9	AXT100-DR-27	348
M	AXT100-DR-29	373

ARM11AA1-□12-A ハンドル位置上/圧カスイッチ付集中給気ブロック



連数	DINレール品番 (L,R側用)	L ₂ 寸法
1	AXT100-DR-9	123
2	AXT100-DR-11	148
3	AXT100-DR-13	173
4	AXT100-DR-16	210.5
5	AXT100-DR-18	235.5
6	AXT100-DR-20	260.5
7	AXT100-DR-22	285.5
8	AXT100-DR-25	323
9	AXT100-DR-27	348
M	AXT100-DR-29	373