

ガイド付薄形シリンダ

25A-MGP Series

Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



型式表示方法

25A - MGP M 25 - **30** Z - **M9BW**

● 二次電池対応シリーズ

● ガイド付薄形シリンダ

● 軸受の種類

M	すべり軸受
L	ボールブッシュ

● チューブ内径

12	12mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm
32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

● シリンダストローク(mm)

12, 16	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250
20, 25	20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
32~100	25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

● ポートねじの種類

無記号	M5×0.8
	Rc
TN	NPT
TF	G

※チューブ内径12,16はM5×0.8のみとなります。

● オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

● オートスイッチ

無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)

※適用オートスイッチ品番はP.207よりご選定ください。

※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。

[詳細はこちら](#)

方向制御機器

エアシリンダ

付属関連機器

ロータリ
アクチュエータ

エアチャック

真空用機器

清浄化機器

クリーン
エアフィルタ

モジュラー
圧力制御機器

管継手/
駆動制御機器

検出スイッチ

流体制御
機器

電動
アクチュエータ

オートスイッチ