

M Series

外形寸法図


バブ継手:M-3AU-2, M-5AU-2



適用チューブ 外径/内径(mm)	接続ねじ	型式	H	A	B	C	D	E	F	M	質量 g
ø2/ø1.2	M3×0.5	M-3AU-2	4.5	9	3	4	5	4	0.9	2.5	0.7
	M5×0.8	M-5AU-2	7	10	4		7.7				1.5

構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	スリーブ	C3604	無電解ニッケルめっき
2	バブ継手	C3604	無電解ニッケルめっき
3	ガスケット	NBR, SUS304	—




バブエルボ:M-3ALU-2, M-5ALHU-2



適用チューブ 外径/内径(mm)	接続ねじ	型式	H	A	B	C	D	E	F	G	I	J	M	質量 g
ø2/ø1.2	M3×0.5	M-3ALU-2	5	9	6.5	4	4	0.9	2.5	2.5	9.4	5	2.5	1.6
	M5×0.8	M-5ALHU-2	7	11	7.5				3.5	3.5	13.5	7		3.5

構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	スリーブ	C3604	無電解ニッケルめっき
2	スタッド	C3604	無電解ニッケルめっき
3	バブエルボ	C3604	無電解ニッケルめっき
4	ガスケット	NBR, SUS304	—




バブワンタッチ:M-32F-2, M-04F-2



適用チューブ(mm)		型式	A	B	C	D	E	M1	M2	質量 g
①(外径/内径)	②(外径)									
ø2/ø1.2	ø3.2	M-32F-2	17.7	13.7	7.5	4	0.9	12.7	2.5	2.4
	ø4	M-04F-2	18	14	8.5					2.9

構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	スリーブ	C3604	無電解ニッケルめっき
2	ボディ	C3604	無電解ニッケルめっき
3	パッキン	NBR	—
4	カセット	POM, SUS304	—



レジャーサ:M-32R-2, M-04R-2

適用チューブ 外径/内径(mm)	接続管継手 サイズ øD	型式	A	B ^{注1)}	C	E	F	M	質量 g
ø2/ø1.2	ø3.2	M-32R-2	36	22.7	31.5	0.9	4	2.5	0.7
	ø4	M-04R-2	36.5	23.2	32				0.8

注1) KQ2シリーズに接続した場合の寸法となります。

構成部品

番号	部品名	材質	備考
1	スリーブ	C3604	無電解ニッケルめっき
2	打込ボディ	C3604	無電解ニッケルめっき
3	プラグボディ	PP	—

