

外形寸法図

ハーフユニオン: KQG2H




適用チューブ 外径mm	接続ねじ R, M	型式	H (六角対辺)	øD	L	A*	M	注1) 有効断 面積mm ²	質量g
ø3.2	M5×0.8	KQG2H23-M5	8	—	16.5	13.5	12	3	3.3
	1/8	KQG2H23-01S	10		15.4	12.3		3.4	5.7
	1/4	KQG2H23-02S	14		21	16.3			16.9
ø4	M5×0.8	KQG2H04-M5	10	—	17.1	14.1	12.6	4	5
	1/8	KQG2H04-01S	10		15.3	12.2		5.6	4.7
	1/4	KQG2H04-02S	14		20.9	16.2			15.8
ø6	M5×0.8	KQG2H06-M5	12	—	19.1	16.1	13.6	4	7.7
	1/8	KQG2H06-01S	12		18.1	15			7
	1/4	KQG2H06-02S	14		20.8	16.1		13.1	14.5
	3/8	KQG2H06-03S	17		23	17.9			27.3
ø8	1/8	KQG2H08-01S	14	—	24.5	21.4	16.1	26.1	12.8
	1/4	KQG2H08-02S	14		22.3	17.6			12.9
	3/8	KQG2H08-03S	17		23.7	18.6			24.7
ø10	1/8	KQG2H10-01S	17	—	25.5	22.4	17	26.1	18.9
	1/4	KQG2H10-02S	17		27.9	23.2			21.6
	3/8	KQG2H10-03S	17		23	17.9		41.5	20.6
	1/2	KQG2H10-04S	22		28.6	22.2			51.1
ø12	1/4	KQG2H12-02S	19	—	30.5	25.8	18.6		27.4
	3/8	KQG2H12-03S	19		24.7	19.6		58.3	20.5
	1/2	KQG2H12-04S	22		28.7	22.3			44.6
ø16	3/8	KQG2H16-03S	24	24.6	33.6	28.5	20.8	81	46
	1/2	KQG2H16-04S	24		29.5	23.1		113	37.4

※Rねじはねじ込み後の参考寸法


注1) FEPチューブ使用時の値を示します。

ø16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

(M5の場合)



(Rの場合)



六角穴付ハーフユニオン: KQG2S



適用チューブ 外径mm	接続ねじ R, M	型式	H (六角対辺)	øD注1)	L	A*	M	注2) 有効断 面積mm ²	質量g
ø3.2	M5×0.8	KQG2S23-M5	2	9	16.5	13.5	12	3	3.8
ø4	M5×0.8	KQG2S04-M5	2	9	17.1	14.1	12.6	4	3.7
	1/8	KQG2S04-01S	3	10	19.6	16.5		4.1	7.6
ø6	M5×0.8	KQG2S06-M5	2	12	19.6	16.6	13.6	4	7.4
	1/8	KQG2S06-01S	4	12	20.6	17.5		10	8.7
	1/4	KQG2S06-02S	4	14		15.9		10.7	14
ø8	1/8	KQG2S08-01S	5	14	24.7	21.6	16.1	17.2	12.3
	1/4	KQG2S08-02S	6	14	22.9	18.2		23.3	12.8
	3/8	KQG2S08-03S	6	17	23.1	18			22.8
ø10	1/8	KQG2S10-01S	5	17	25.6	22.5	17	17.2	17.7
	1/4	KQG2S10-02S	8	17	27.5	22.8			19.1
	3/8	KQG2S10-03S	8	24		18.9		39	20.9
	1/2	KQG2S10-04S	22	24		17.6			37.2
ø12	1/4	KQG2S12-02S	8	19	30.6	25.9	18.6	46	24.8
	3/8	KQG2S12-03S	10	19	24.9	19.8		60	19.3
	1/2	KQG2S12-04S	22	22		18.5			33.6
ø16	3/8	KQG2S16-03S	10	24.6	33.2	28.1	20.8	81	41.6
	1/2	KQG2S16-04S	12	24.6	29.4	23		113	38.4


※Rねじはねじ込み後の参考寸法

注1) ø16のみリリースプッシュの外径寸法です。


注2) FEPチューブ使用時の値を示します。

ø16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

(M5の場合)



(Rの場合)



ストレート: KQG2H



適用チューブ 外径mm	型式	øD注1)	L	M	注2) 有効断 面積mm ²	質量g
ø3.2	KQG2H23-00	9	25	12	3.4	6.5
ø4	KQG2H04-00	9	26.2	12.6	5.6	6.5
ø6	KQG2H06-00	12	28.2	13.6	13.1	11.5
ø8	KQG2H08-00	14	33.2	16.1	26.1	16.6
ø10	KQG2H10-00	17	35	17	41.5	26
ø12	KQG2H12-00	19	38.2	18.6	58.3	32.2
ø16	KQG2H16-00	24.6	42.6	20.8	113	53.7

注1) ø16のみリリースプッシュの外径寸法です。

注2) FEPチューブ使用時の値を示します。

ø16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

