


外形寸法図

ブランチエルボユニオン：KQ2LU (ガスケットシール)



適用 チューブ 外径 mm	接続ねじ M	型式	H (六角 対辺)	φD	L1	L2	L3	A	M	P	取付穴			Q1	Q2	有効断面積mm ²		最小 穴径	質量 g
											φO	φN	厚さ			ナイ ロン	ウレ タン		
φ4	M5×0.8	KQ2LU04-M5□	10	8.2	15.8	20.7	24.8	21.8	13.3	8.2	6	3.2	8.2	15.8	7.9	4.3	4.1	1.8	6.9
	M6×1.0	KQ2LU04-M6□	10	8.2	15.8	21.7	25.8	21.8	13.3	8.2	6	3.2	8.2	15.8	7.9	4.3	4.1	3	6.8
φ6	M5×0.8	KQ2LU06-M5□	12	10.4	16.5	21.4	26.6	23.6	13.3	10.4	6	3.2	10.4	16.5	10	4.3	4.3	1.8	10.3
	M6×1.0	KQ2LU06-M6□	12	10.4	16.5	22.4	27.6	23.6	13.3	10.4	6	3.2	10.4	16.5	10	4.3	4.3	3	10.3

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき




ブランチエルボユニオン：KQ2LU (シール剤)



適用 チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	φD	L1	L2	L3	A※	M	P	取付穴			Q1	Q2	有効断面積mm ²		最小 穴径	質量 g
											φO	φN	厚さ			ナイ ロン	ウレ タン		
φ4	1/8	KQ2LU04-01□S	10	8.2	15.8	23.3	27.4	24.3	13.3	8.2	6	3.2	8.2	15.8	7.9	6	4.1	3	9.5
	1/4	KQ2LU04-02□S	14	8.2	15.8	27.7	31.8	27.1	13.3	8.2	6	3.2	8.2	15.8	7.9	6	4.1	3	19.3
φ6	1/8	KQ2LU06-01□S	12	10.4	16.5	24	29.2	26.1	13.3	10.4	6	3.2	10.4	16.5	10	13.9	11	4.5	10.6
	1/4	KQ2LU06-02□S	14	10.4	16.5	28.4	33.6	28.9	13.3	10.4	6	3.2	10.4	16.5	10	13.9	11	4.5	19.5
	3/8	KQ2LU06-03□S	17	10.4	16.5	29.8	35	29.9	13.3	10.4	6	3.2	10.4	16.5	10	13.9	11	4.5	31.5
φ8	1/8	KQ2LU08-01□S	14	13.2	18.2	25.7	32.3	29.2	14.2	13.2	8	4.2	13.2	18.2	13.1	26.3	18.2	6	16.4
	1/4	KQ2LU08-02□S	14	13.2	18.2	30.1	36.7	32	14.2	13.2	8	4.2	13.2	18.2	13.1	26.3	18.2	6	21.5
	3/8	KQ2LU08-03□S	17	13.2	18.2	31.5	38.1	33	14.2	13.2	8	4.2	13.2	18.2	13.1	26.3	18.2	6	33.3
φ10	1/4	KQ2LU10-02□S	17	15.9	20.3	32.2	40.2	35.5	15.6	15.9	8	4.2	15.9	20.3	15.9	40.8	29	7.5	26.6
	3/8	KQ2LU10-03□S	17	15.9	20.3	33.6	41.6	36.5	15.6	15.9	8	4.2	15.9	20.3	15.9	40.8	29	7.5	34.4
	1/2	KQ2LU10-04□S	22	15.9	20.3	37.8	45.8	39.4	15.6	15.9	8	4.2	15.9	20.3	15.9	40.8	29	7.5	62.3
φ12	1/4	KQ2LU12-02□S	19	18.5	22.5	34.4	43.6	38.9	17	18.5	8	4.2	18.5	22.5	17.9	57.2	45.2	9	37.7
	3/8	KQ2LU12-03□S	19	18.5	22.5	35.8	45	39.9	17	18.5	8	4.2	18.5	22.5	17.9	57.2	45.2	9	40.6
	1/2	KQ2LU12-04□S	22	18.5	22.5	40	49.2	42.8	17	18.5	8	4.2	18.5	22.5	17.9	57.2	45.2	9	62.7

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき

※Rねじのねじ込み後の参考寸法



真円形



ミリサイズ M, R, Rc

インチサイズ UNF, NPT

インチサイズ M, R, Rc

ミリサイズ G

ミリサイズ R, Rc

インチサイズ NPT

インチサイズ R

ミリサイズ Uni

インチサイズ Uni