

SUS316ワンタッチ管継手 **KQG2-F Series**

適用チューブ: ミリサイズ 接続ねじ: M, R, Rc

外形寸法図


隔壁ユニオン: KQG2E



適用チューブ 外径mm	型式	T (M)	H (六角対辺)	L	取付穴	M	有効断 面積mm ²	質量g
φ3.2	KQG2E23-00-F	M10×1	12	32.2	11	12	3.4	14
φ4	KQG2E04-00-F	M10×1	12	32.4	11	12.6	5.6	14
φ6	KQG2E06-00-F	M14×1	17	33.6	15	13.6	13.1	25.8
φ8	KQG2E08-00-F	M15×1	19	36.4	16	16.1	26.1	30.4
φ10	KQG2E10-00-F	M18×1	21	37.2	19	17	41.5	40.3
φ12	KQG2E12-00-F	M20×1	24	39.2	21	18.6	58.3	49.9
φ16	KQG2E16-00-F	M27×1	30	42.6	28	20.8	113	87.3

注) FEPチューブ使用時の値を示します。

φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。



チーズ: KQG2T




適用チューブ 外径mm	型式	注1) φD	L	A	Q	M	φN	φO	有効断 面積mm ²	質量g
φ3.2	KQG2T23-00-F	8.3	13.6	20.5	4.1	12	3.2	5.6	3.4	7.9
φ4	KQG2T04-00-F	9.1	14.6	21.8	4.4	12.6	3.2	5.6	6.4	9.5
φ6	KQG2T06-00-F	11.4	16.6	24.6	5.2	13.6	3.2	5.6	13.4	14.2
φ8	KQG2T08-00-F	13.7	20.1	31.1	7	16.1	4.2	8	25.6	24.4
φ10	KQG2T10-00-F	16.6	22	34	8	17	4.2	8	40	36.8
φ12	KQG2T12-00-F	18.7	24.6	37.7	9.1	18.6	4.2	8	57.4	46.9
φ16	KQG2T16-00-F	24.6	28.8	43.4	10.6	20.8	4.2	8	100	75.5

注1) φ16のみリリースプッシュの外径寸法です。

注2) FEPチューブ使用時の値を示します。

φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。



ユニオンワイ: KQG2U




適用チューブ 外径mm	型式	注1) φD	W	L1	L2	P	M	φN	φO	有効断 面積mm ²	質量g
φ3.2	KQG2U23-00-F	8.3	16.4	29	11	8.1	12	3.2	5.6	3.4	9.2
φ4	KQG2U04-00-F	9.1	18.2	30.4	11.3	9.1	12.6	3.2	5.6	4.2	11.1
φ6	KQG2U06-00-F	11.4	22.9	34.9	12.2	11.5	13.6	3.2	5.6	13.4	18.8
φ8	KQG2U08-00-F	13.7	28.3	40.1	14.1	14.6	16.1	4.2	8	25.6	29.7
φ10	KQG2U10-00-F	16.6	34.2	44	14.4	17.6	17	4.2	8	40	47.4
φ12	KQG2U12-00-F	18.7	38.5	48.4	15.8	19.8	18.6	4.2	8	57.4	62.1
φ16	KQG2U16-00-F	24.6	49.3	56.6	17.3	26	20.8	4.2	8	113	110.2

注1) φ16のみリリースプッシュの外径寸法です。

注2) FEPチューブ使用時の値を示します。

φ16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。




異径チーズ: KQG2T



適用チューブ 外径mm	型式	注1) φD1	φD2	L1	L2	L3	Q	M1	M2	φN	φO	有効断 面積mm ²	質量g
φ3.2 φ4	KQG2T23-04-F	9.1	8.3	14.2	14.1	21.1	4.1	12.6	12	3.2	5.6	3.8	8.5
φ4 φ6	KQG2T04-06-F	11.4	9.1	15.6	15.7	22.8	4.4	13.6	12.6	3.2	5.6	7.1	11.5
φ6 φ8	KQG2T06-08-F	13.7	11.4	19.1	17.7	29.5	6.4	16.1	13.6	4.2	8	16.4	20
φ8 φ10	KQG2T08-10-F	16.6	13.7	21	21.2	32.1	7.1	17	16.1	4.2	8	36	29.8
φ10 φ12	KQG2T10-12-F	18.7	16.6	23.6	23.1	35.7	8.1	18.6	17	4.2	8	56	41.3
φ12 φ16	KQG2T12-16-F	24.6	18.7	26.8	26.7	39.9	9.1	20.8	18.6	4.2	8	108.5	58

注1) φ16のみリリースプッシュの外径寸法です。

注2) FEPチューブ使用時の値を示します。




レジューサ: KQG2R



適用チューブ 外径mm	適用管継手 サイズφd	型式	φD	L	A	M	有効断 面積mm ²	質量g
φ3.2	φ4	KQG2R23-04-F	9	32.9	20.3	12	3.4	4.7
φ4	φ6	KQG2R04-06-F	9	34.4	20.8	12.6	5.6	6.7
φ6	φ8	KQG2R06-08-F	12	38.4	22.3	13.6	13.1	12.1
φ8	φ10	KQG2R08-10-F	14	41.9	24.9	16.1	26.1	18.3
φ10	φ12	KQG2R10-12-F	17	44.8	26.2	17	41.5	26.5
φ12	φ16	KQG2R12-16-F	19	42.9	22.1	18.6	58.3	35.4

注) FEPチューブ使用時の値を示します。

EHEDG
適合ミリ M, G
KFG2H□-Eクリーン
デザインミリ M, G
KFG2H□-C

FDA適合

ミリ M, R, Rc
KQG2-Fインチ UNF, NPT
KQG2-Fミリ G
KQG2-Fミリ M, R, Rc
KQB2-Fインチ UNF, NPT
KQB2-Fミリ G
KQB2-Fミリ R, Rc
KFG2-Fインチ NPT
KFG2-Fミリ G
KFG2-F注意
事項