

KQB2-F Series

適用チューブ: ミリサイズ 接続ねじ: M, R, Rc


外形寸法図

エルボ: KQB2L



適用チューブ外径mm	型式	注1) øD	L	A	Q	M	øN	øO	注2) 有効断面積mm ²	質量g
ø3.2	KQB2L23-00-F	8.3	13.6	19.3	2.9	12	3.2	5.6	3	6.3
ø4	KQB2L04-00-F	9.1	14.6	20.5	3.1	12.6	3.2	5.6	4.2	7.4
ø6	KQB2L06-00-F	11.4	16.6	23	3.6	13.6	3.2	5.6	11.4	11
ø8	KQB2L08-00-F	13.7	20.1	29.1	5	16.1	4.2	8	21.6	20.2
ø10	KQB2L10-00-F	16.6	22	31.7	5.7	17	4.2	8	35.2	29.6
ø12	KQB2L12-00-F	18.7	24.6	35	6.4	18.6	4.2	8	50.2	37.1
ø16	KQB2L16-00-F	24.6	28.8	40.5	7.7	20.8	4.2	8	100	59.7

注1) ø16のみリリースプッシュの外径寸法です。
注2) FEPチューブ使用時の値を示します。
ø16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。




隔壁ユニオン: KQB2E



適用チューブ外径mm	型式	T (M)	H (六角対辺)	L	取付穴	M	注1) 有効断面積mm ²	質量g
ø3.2	KQB2E23-00-F	M10×1	12	32.2	11	12	3.4	14.8
ø4	KQB2E04-00-F	M10×1	12	32.4	11	12.6	5.6	14.7
ø6	KQB2E06-00-F	M14×1	17	35.4	15	13.6	13.1	29.2
ø8	KQB2E08-00-F	M15×1	19	38.8	16	16.1	26.1	34.9
ø10	KQB2E10-00-F	M18×1	21	40	19	17	41.5	47.1
ø12	KQB2E12-00-F	M20×1	24	42.4	21	18.6	58.3	58.7
ø16	KQB2E16-00-F	M27×1	30	46.8	28	20.8	113	107.2

注) FEPチューブ使用時の値を示します。
ø16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。




チーズ: KQB2T



適用チューブ外径mm	型式	注1) øD	L	A	Q	M	øN	øO	注2) 有効断面積mm ²	質量g
ø3.2	KQB2T23-00-F	8.3	13.6	20.5	4.1	12	3.2	5.6	3.4	7.9
ø4	KQB2T04-00-F	9.1	14.6	21.8	4.4	12.6	3.2	5.6	6.4	9.5
ø6	KQB2T06-00-F	11.4	16.6	24.6	5.2	13.6	3.2	5.6	13.4	14.2
ø8	KQB2T08-00-F	13.7	20.1	31.1	7	16.1	4.2	8	25.6	24.4
ø10	KQB2T10-00-F	16.6	22	34	8	17	4.2	8	40	36.8
ø12	KQB2T12-00-F	18.7	24.6	37.7	9.1	18.6	4.2	8	57.4	47
ø16	KQB2T16-00-F	24.6	28.8	43.4	10.6	20.8	4.2	8	100	75.5

注1) ø16のみリリースプッシュの外径寸法です。
注2) FEPチューブ使用時の値を示します。
ø16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。



ユニオンワイ: KQB2U



適用チューブ外径mm	型式	注1) øD	W	L1	L2	P	M	øN	øO	注2) 有効断面積mm ²	質量g
ø3.2	KQB2U23-00-F	8.3	16.4	29	11	8.1	12	3.2	5.6	3.4	9.2
ø4	KQB2U04-00-F	9.1	18.2	30.4	11.3	9.1	12.6	3.2	5.6	4.2	11.1
ø6	KQB2U06-00-F	11.4	22.9	34.9	12.2	11.5	13.6	3.2	5.6	13.4	18.8
ø8	KQB2U08-00-F	13.7	28.3	40.1	14.1	14.6	16.1	4.2	8	25.6	29.7
ø10	KQB2U10-00-F	16.6	34.2	44	14.4	17.6	17	4.2	8	40	47.4
ø12	KQB2U12-00-F	18.7	38.5	48.4	15.8	19.8	18.6	4.2	8	57.4	62.1
ø16	KQB2U16-00-F	24.6	49.3	56.6	17.3	26	20.8	4.2	8	113	110.2

注1) ø16のみリリースプッシュの外径寸法です。
注2) FEPチューブ使用時の値を示します。
ø16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。

