

外形寸法図

メスユニオン: KQB2F




適用チューブ 外径mm	接続ねじ Rc	型式	H (六角対辺)	øD ^{注1)}	L ₁	L ₂	M	注2) 有効断 面積mm ²	質量g
ø3.2	1/8	KQB2F23-01-F	12	8	23.3	9.8	12	3.4	9.3
ø4	1/8	KQB2F04-01-F	12	8.7	23.7	9.8	12.6	5.6	9.7
	1/4	KQB2F04-02-F	17		28.7	13.2			22.7
ø6	1/8	KQB2F06-01-F	12	11.1	24.2	10	13.6	13.1	11.1
	1/4	KQB2F06-02-F	17		29.2	13.4			24.3
	3/8	KQB2F06-03-F	19		30.6	14.2			25.8
ø8	1/8	KQB2F08-01-F	14	13.4	26.3	9.6	16.1	26.1	17.1
	1/4	KQB2F08-02-F	17		31.3	13.7			26.8
	3/8	KQB2F08-03-F	19		32.7	14.4			28.4
ø10	1/4	KQB2F10-02-F	17	16.4	31.6	13.9	17	41.5	30.3
	3/8	KQB2F10-03-F	19		33	14.7			32
ø12	1/4	KQB2F12-02-F	19	18.5	32.6	13.3	18.6	58.3	39.4
	3/8	KQB2F12-03-F	19		34	14.7			33.9
	1/2	KQB2F12-04-F	24		39.3	18.4			52.9
ø16	3/8	KQB2F16-03-F	24	24.6	35.3	13.5	20.8	81	62.8
	1/2	KQB2F16-04-F	24		40.6	18.8		113	59.9

注1) ø10、ø12、ø16のみリリースプッシュの外径寸法です。

注2) FEPチューブ使用時の値を示します。


ø16のみナイロンチューブ使用時の値を示します。



プラグ: KQB2P



適用管継手 サイズød	型式	øD	L	A	質量g
ø3.2	KQB2P-23-F	5	28.9	16.9	2.8
ø4	KQB2P-04-F	6	29.6	17	4.3
ø6	KQB2P-06-F	8	30.8	17.2	9
ø8	KQB2P-08-F	10	33.7	17.6	16.3
ø10	KQB2P-10-F	12	34.6	17.6	25.4
ø12	KQB2P-12-F	14	36.5	17.9	37.8
ø16	KQB2P-16-F	18	38.6	17.8	69.2

EHEDG
適合ミリ M, G
KFG2H□-Eクリーン
デザインミリ M, G
KFG2H□-C

FDA適合

ミリ M, R, Rc
KQG2-Fインチ UNF, NPT
KQG2-Fミリ G
KQG2-Fミリ M, R, Rc
KQB2-Fインチ UNF, NPT
KQB2-Fミリ G
KQB2-Fミリ R, Rc
KFG2-Fインチ NPT
KFG2-Fミリ G
KFG2-F注意
事項