

LAMP オールステンレス鋼製スライドレール ESR10 重量用

SUS





- オールステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
- インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。

【推奨ねじ】

- M4丸小ねじ

【注 意】

- 取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	ステンレス鋼 (SUS304)	電解研磨
②	インナーメンバー		
③	中間メンバー		
④	リテーナー		
⑤	ボール		—

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

材質	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/本	1箱
●	2020	190-110-419	ESR10-12	305	319	—	149.2	273	2667	272	1700	8本
●	2020	190-110-420	ESR10-14	355.8	369.8		200	323.8	2628	268	2100	8本
●	2020	190-110-421	ESR10-16	406.6	420.6		250.8	374.6	2540	259	2300	6本
●	2020	190-110-422	ESR10-18	457.4	471.4		301.6	425.4	2452	250	2700	6本
●	2020	190-110-423	ESR10-20	508.2	522.2	238.1	352.4	476.2	2363	241	2900	6本
●	2020	190-110-424	ESR10-22	559	573	263.5	403.2	527	2246	229	3200	6本
●	2020	190-110-425	ESR10-24	609.8	623.8	288.9	454	577.8	2118	216	3500	4本
●	2020	190-110-426	ESR10-26	660.6	674.6	314.3	504.8	628.6	1961	200	3900	4本
●	2020	190-110-427	ESR10-28	711.4	725.4	339.7	555.6	679.4	1785	182	4100	4本

参照ページ 1 : P.522