

**SH-E/R-E series**

端子形状 BLはラグ端子板 UPはIP2X対応ねじアップ式フィンガープロテクト端子台

单相 複巻

静电シールド



**SH1-E 100V-12·24V-E**

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)				取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子種類	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	I	A	B	C	E	F				
SH1-1205E	100V   0	12V   0   E	0.5A	BL	51	40	41	70	60				4×6		ラグ A	約260g	
SH1-121E			1A	BL	60	45	51	81	71				4×6		ラグ A	約440g	
SH1-122E			2A	BL	69	55	59	91	80				4.5×6		ラグ A	約770g	
SH1-123E			3A	BL	69	65	59	91	80				4.5×6		ラグ A	約1.0kg	
SH1-125E			5A	UP	86	98	95		57	56	35	5.5×10	4	M4	A	約1.7kg	
SH1-1210E			10A	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	M4	E	約3.0kg	
SH1-2405E	100V   0	24V   0   E	0.5A	BL	60	45	51	81	71				4×6		ラグ A	約440g	
SH1-241E			1A	BL	69	55	59	91	80				4.5×6		ラグ A	約770g	
SH1-242E			2A	BL	79	65	67	104	92				4.5×6		ラグ A	約1.2kg	
SH1-243E			3A	UP	86	103	95		57	62	35	5.5×10	4	M4	A	約2.1kg	
SH1-245E			5A	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	M4	E	約3.0kg	
SH1-2410E			10A	UP	128	100	131		97	60	68	6.5×12	5	M4	E	約4.4kg	

- ◎ SH1-2405E
- ◎ SH1-241E
- SH1-242E
- SH1-243E
- SH1-245E
- SH1-2410E

**SH2-E 200V-12·24V-E**

SH2-121E	200V   0	12V   0   E	1A	BL	60	45	51	81	71				4×6		ラグ A	約240g	
SH2-122E			2A	BL	69	55	59	91	80				4.5×6		ラグ A	約770g	
SH2-123E			3A	BL	69	65	59	91	80				4.5×6		ラグ A	約1.0kg	
SH2-125E			5A	UP	86	98	95		57	56	35	5.5×10	4	M4	A	約1.7kg	
SH2-1210E			10A	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	M4	E	約3.0kg	
SH2-2405E	200V   0	24V   0   E	0.5A	BL	60	45	51	81	71				4×6		ラグ A	約440g	
SH2-241E			1A	BL	69	55	59	91	80				4.5×6		ラグ A	約770g	
SH2-242E			2A	BL	79	65	68	104	92				4.5×6		ラグ A	約1.2kg	
SH2-243E			3A	UP	86	103	95		57	62	35	5.5×10	4	M4	A	約2.1kg	
SH2-245E			5A	UP	96	102	103		59	60	40	5.5×10	4	M4	E	約3.0kg	
SH2-2410E	10A	UP	128	100	131		97	60	68	6.5×12	5	M4	E	約4.4kg			

- ◎ SH2-2405E
- ◎ SH2-241E
- ◎ SH2-242E
- SH2-243E
- SH2-245E
- SH2-2410E

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品

**R1-E 100·110V-24·26V-E**

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)				取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子種類	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F					
R1-50E	110V   100V   0	26V   24V   0   E	50VA	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.5kg	8,000	
R1-100E			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	10,000	
R1-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	13,500	
R1-300E			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	16,500	
R1-500E			500VA	UP	146	125	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.0kg	24,000	
R1-750E			750VA	UP	146	155	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約9.2kg	31,000	
R1-1000E			1kVA	UP	146	175	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約12.2kg	38,000	

- ◎ R2-100E
- R2-200E

**R2-E 200·220V-24·26V-E**

R2-50E	220V   200V   0	26V   24V   0   E	50VA	UP	77	95	92	55	54	35	4.5×8	4	4	A	約1.5kg	8,000
R2-100E			100VA	UP	96	102	103	59	60	40	5.5×10	4	4	E	約2.7kg	10,000
R2-200E			200VA	UP	108	117	118	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.4kg	13,500
R2-300E			300VA	UP	128	100	131	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	16,500
R2-500E			500VA	UP	146	125	155	110	72	76	6.5×12	5	5	E	約7.0kg	24,000
R2-750E			750VA	UP	146	155	155	110	92	76	6.5×12	5	5	E	約9.2kg	31,000
R2-1000E			1kVA	UP	146	175	155	110	122	76	6.5×12	5	5	E	約12.2kg	38,000

◎ 在庫品 ○ 非在庫品 無印 受注生産品