


NC (複式内管固定ネジ取付式)



呼称寸法		A	B	C	D	E	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L	H ₁	H ₂	M	N	S	K
15A	1/2B	1/2	1/8	1/2	1/2	12	40	140	200	178	213	25	33	95	50	12	92
20A	3/4B	3/4	1/4	3/4	1/2	17	45	145	205	183	218	25	33	100	50	12	92
25A	1B	1	3/8	1	1/2	22	50	165	235	213	248	30	38	110	60	12	104
32A	1 1/4B	1 1/4	1/2	1	1/2	30	53	172	242	223	256	35	38	113	65	12	119
40A	1 1/2B	1 1/2	1/2・(3/4)	1 1/4	3/4	35	60	210	290	265	308	42	43	140	80	15	144
50A	2B	2	3/4・(1)	1 1/2	1	48	60	220	305	280	327	50	51	145	90	15	166
65A	2 1/2B	2 1/2	1・(1 1/4)	2	1 1/2	60	70	252	353	319	381	55	62	165	100	18	188
80A	3B	3	1 1/4・(1 1/2)	2 1/2	2	72	80	300	426	385	463	62	72	205	110	18	219

製品ラインナップ・製品例


型式 → サイズ (内管サイズ) → 取付ネジ方向 RH (右ネジ) / LH (左ネジ)

例) NC 25A-10A RH

NC	15A (6A) / 20A (8A) / 25A (10A) / 32A (15A) / 40A (15A・20A) 50A (20A・25A) / 65A (25A・32A) / 80A (32A・40A)	RH / LH
----	--	---------

※50A以上は、配管接続口Cが回転止めSとは逆向きになります。

NCF (複式内管固定フランジ取付式)



呼称寸法		B	C	D	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L	H ₁	H ₂	M	N	S	K	フランジ部						
																A ₁	B ₁	C ₁	D ₁	E	F	ボルト
15A	1/2B	1/8	1/2	1/2	52	152	212	190	225	25	33	106	50	12	92	14	25	54	74	13	9	4-M10
20A	3/4B	1/4	3/4	1/2	45	145	205	183	218	25	33	100	50	12	92	17	26	54	74	13	8	4-M10
25A	1B	3/8	1	1/2	50	165	235	213	248	30	38	110	60	12	104	22	34	60	80	12	8	4-M10
32A	1 1/4B	1/2	1	1/2	53	172	242	223	256	35	38	113	65	12	119	30	42	75	96	14	10	4-M10
40A	1 1/2B	1/2・(3/4)	1 1/4	3/4	60	210	290	265	308	42	43	140	80	15	144	35	48	75	96	14	10	4-M10
50A	2B	3/4・(1)	1 1/2	1	60	220	305	280	327	50	51	145	90	15	166	48	60	95	120	14	12	4-M12
65A	2 1/2B	1・(1 1/4)	2	1 1/2	70	252	353	319	381	55	62	165	100	18	188	60	75	110	136	16	16	4-M12
80A	3B	(1)・1 1/4・(1 1/2)	2 1/2	2	80	300	426	385	462	62	72	205	110	18	219	72	90	125	154	20	22	6-M12

製品ラインナップ・製品例

型式 → サイズ (内管サイズ)

例) NCF 25A-10A

NCF	15A (6A) / 20A (8A) / 25A (10A) / 32A (15A) / 40A (15A・20A) 50A (20A・25A) / 65A (25A・32A) / 80A (25A・32A・40A)
-----	--

※フランジ取付の場合ネジ方向のご指定は不要です。※内管用ロックナットが付属しております。
※50A以上は、配管接続口Cが回転止めSとは逆向きになります。