

CBN インサート ネガティブタイプ

●: 連続加工
●: 軽断続加工
*: 断続加工

インサート形状	形番	寸法 (mm)						ホーニング				ブレイカ			
		コーナ数	LE	RE	IC	S	D1	標準	シャープエッジ	L	H				
		BXM10	BXM20	BXA20	BX360	BX470	BX930								
2QP-GNGA (刃先角度70度)	*2QP-GNGA120404	●	●	●	●	●	●	2	2.3	0.4	12.7	4.76	5.16	○	
	*2QP-GNGA120408	●	●	●	●	●	●	2	2.2	0.8	12.7	4.76	5.16	○	
	*2QP-GNGA120412	●	●	●	●	●	●	2	2.4	1.2	12.7	4.76	5.16	○	
2QP-GNGG** -HP (刃先角度70度)	*2QP-GNGG120404-HP	●	●					2	2.3	0.4	12.7	4.76	5.16		○
	*2QP-GNGG120408-HP	●	●					2	2.2	0.8	12.7	4.76	5.16		○


*タンガロイ独自規格

インサート形状	形番	寸法 (mm)						ホーニング				ソリッド			
		コーナ数	LE	RE	IC	S	D1	標準	シャープエッジ	L	H				
		BXC90													
S-RNGN	S-RNGN090300	●						-		-	9.525	3.18			○
	S-RNGN120400	●						-		-	12.7	4.76			○

●: 設定アイテム

ホーニング仕様

	BXM10	BXA20	BXM20	BXC50	BX310 BX330 BX480	BX360 BX380	BX470	BX910 BX930	BXC90
標準	S01325	S01325	S01325	S01325	S01325	S01325	T01315	S01315	T02020
シャープエッジ	-	-	-	-	-	-	F	-	-
-L	S01315	-	S01315	-	S01315	-	-	-	-
-H	-	-	S01835	-	-	S01335	-	-	-



S	0	1	3	2	5
形状	ホーニング幅: W (mm)			ホーニング角度: α	

T...角度ホーニングのみ
S...角度+Rホーニング
E...Rホーニングのみ
F...シャープエッジ