


TUNGSIX-DRILL

■ インサート

DJ




P	鋼	☆	☆	★	★
M	ステンレス	☆	☆	★	☆
K	鋳鉄		★	★	★
N	非鉄金属	☆		★	☆
S	難削材	☆	★	★	☆
H	高硬度材		★	☆	☆

★：第一選択
☆：第二選択

形番	IC	S	コーティング				D1	RE	DCN	DCX
			AH3135	AH7020	AH7030	AH9030				
WWMU05X205R-DJ	5.8	2.4	●	●	●	▲	2.5	0.5	20	23.5
WWMU060306R-DJ	6.7	2.9	●	●	●	▲	3	0.6	23.9	27
WWMU08X408R-DJ	8	3.9	●	●	●	▲	3.4	0.8	27.5	32
WWMU09X510R-DJ	9.7	4.9	●	●	●	▲	4.4	1	33	38
WWMU11X512R-DJ	11.3	5.7	●	●	●	▲	5.5	1.2	39	46
WWMU13X512R-DJ	13	5.7	●	●	●	▲	5.5	1.2	47	54

●：新製品
●：設定アイテム
▲：廃止予定アイテム

DS



P	鋼	☆	★	★
M	ステンレス	☆	★	★
K	鋳鉄			
N	非鉄金属		★	★
S	難削材	★	★	★
H	高硬度材			

★：第一選択
☆：第二選択

形番	IC	S	コーティング				D1	RE	DCN	DCX
			AH7020	AH7030	AH6030					
WWMU05X205R-DS	5.8	2.4	●	●	▲		2.5	0.5	20	23.5
WWMU060306R-DS	6.7	2.9	●	●	▲		3	0.6	23.9	27
WWMU08X408R-DS	8	3.9	●	●	▲		3.4	0.8	27.5	32
WWMU09X510R-DS	9.7	4.9	●	●	▲		4.4	1	33	38
WWMU11X512R-DS	11.3	5.7	●	●	▲		5.5	1.2	39	46
WWMU13X512R-DS	13	5.7	●	●	▲		5.5	1.2	47	54

●：新製品
▲：廃止予定アイテム