


LBR形



呼び形番	スプラインナット寸法								
	外径		外径 D _a	長さ		フランジ径 D ₁	H	E	PCD
	D	許容差		L	許容差				
LBR 15	25	0 -0.013	25.35	40	0 -0.2	45.4	9	15.5	34
○● LBR 20	30	0 -0.016	30.35	60		56.4	12	24	44
○● LBR 25	40		40.35	70	0 -0.3	70.4	14	28	54
○● LBR 30	45		45.4	80		75.4	16	32	61
○● LBR 40	60	0 -0.019	60.4	100		96.4	18	41	78
○● LBR 50	75	75.4	112	112.4		20	46	94	
○ LBR 60	90	0 -0.022	90.5	127		134.5	22	52.5	112
○● LBR 70	95		95.6	135	140.6	24	55.5	117	
○● LBR 85	120		120.6	155	0 -0.4	170.6	26	64.5	146
○● LBR 100	140	0 -0.025	140.6	175		198.6	34	70.5	170

注) ○: 高温仕様対応可能形番(金属製リテーナ、使用温度100℃まで)

(例) LBR40 A CM+600L H
└──────────┘ 高温用記号

- : フェルトシール対応可能形番(※3-90参照)
金属製リテーナ使用のボールスプラインにフェルトシールは取付けられません。

呼び形番の構成例

2 LBR30 UU CM +700L H K

呼び形番	防塵用 部品記号 (※1)	回転方向 すきま記号 (※2)	精度記号 (※3)	標準中空 スプライン軸記号(※4)
1軸に付く スプラインナットの個数 (1個の場合は表示しない)			スプライン軸全長 (mm表示)	

(※1) Ⅲ3-90参照 (※2) Ⅲ3-25参照 (※3) Ⅲ3-28参照 (※4) Ⅲ3-49参照