


CNF(転造ボールねじ) 無予圧タイプ

DN値	70000
-----	-------



単位：mm

呼び形番	ねじ軸 外 径 d	リード Ph	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		剛性 K N/μm	ナット寸法				
						Ca kN	C _{0a} kN		外径 D	フランジ D ₁	全長 L ₁	H	B ₁
CNF 1530-6	15	30	15.75	12.5	4×1.6	10.1	24.7	310	32	53	63	10	47
CNF 2040-6	20	40	20.75	17.5	4×1.65	12	34.4	400	37	57	81	10	65
CNF 2550-6	25	50	26	21.9	4×1.65	18.9	53.9	460	45	69	102	12	81.5
CNF 3060-6	30	60	31.25	26.4	4×1.65	26.2	77.7	600	55	89	122	15	97

呼び形番	ナット寸法					軸方向 すきま	標準軸長	ねじ軸 慣性モーメント kg・m ² /mm	ナット 質 量 kg	軸 質 量 kg/m
	PCD	d ₁	給脂穴 N ₁	シール A	M ₁					
CNF 1530-6	43	5.5	5	M6	3.5	0.1	500、1000、1500	3.90×10 ⁻⁸	0.42	1.19
CNF 2040-6	47	5.5	5.5	M6	3.5	0.1	500、1000、1500、2000	1.23×10 ⁻⁸	0.5	2.12
CNF 2550-6	57	6.6	7	M6	3.5	0.1	1000、1500、2000、3000	3.01×10 ⁻⁷	0.85	3.34
CNF 3060-6	71	9	9	M6	3.8	0.14	1000、2000、3000、4000	6.24×10 ⁻⁷	1.7	4.84

注)潤滑装置QZを装着する場合は、ナット全長寸法が増加します。詳細はA15-340をご参照ください。

呼び形番の構成例

CNF2040-6 ZZ +1500L C7 T H1K

呼び形番

防塵用部品
記号(※1)ねじ軸全長
(mm表示)転造軸記号
精度記号(※2)

軸端推奨形状記号

(※1) A15-330参照 (※2) A15-12参照