


重量用車輪



※ノンベアリング車輪やキー加工付車輪などの特殊車輪も製作致します。

**TB** ゴム (ベアリング入)

単位：mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 R	ボス巾 B1	穴径 d	ボス径 B2	ベアリング	
100	100×50TB	140kg	50	65	17	47	CB1740	
	100×65TB	180kg	65	76				
125	125×50TB	180kg	50	65	25	64	CB2552R	
	125×65TB	220kg	65	76				
150	150×50TB	200kg	50	65	25	64	CB2552R	
	150×65TB	250kg	65	76				
	150×75TB	310kg	76	90				
180	180×50TB	220kg	50	65	25	64	CB2552R	
	180×65TB	280kg	65	76				
	180×75TB	350kg	76	90				
200	200×50TB	270kg	50	65	25	64	#6205	
	200×65TB	320kg	65	76				
	200×75TB	380kg	76	90				
	200×90TB	500kg	90	100				
250	250×65TB	400kg	65	76	30	76	#6206	
	250×75TB	470kg	76	90				
	250×90TB	580kg	90	100				
300	300×75TB	540kg	76	90	30	77	#6206	
	300×90TB	620kg	90	100		81		
	300×100TB	900kg	102	114		76		
350	350×50TB	480kg	50	65	30	76	#6206	
	350×65TB	550kg	65	76		78		
	350×75TB	570kg	76	90		35		88
	350×90TB	610kg	90	100				88
400	400×65TB	610kg	65	76	35	90	#6207	
	400×75TB	660kg	76	90		40		98
	400×90TB	690kg	90	100	#6208		98	
	400×100TB	810kg	100	115				
400×125TB	1100kg	125	140					
450	450×75TB	700kg	76	90	40	100	#6208	
	450×90TB	720kg	90	100		102		
	450×100TB	1100kg	100	115				
500	500×75TB	850kg	76	90	40	102	#6208	
	500×100TB	1150kg	100	115				
	500×125TB	1350kg	125	140	50	112	#6210	