




MSC SERIES

MS・MSN・MSY・MO・MON・MOY専用シャーシ

■ MSCのCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

■ シャーシとL金具のセット製品です。

取付例



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	シャーシ	1	A1050P	無処理
2	L金具	2	SPCC	三価クロメート

付属ビス：ナベM4×6 三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	w	d1	d2	対応ケースW×D	自重(g)	標準価格
MSC16-16	130	96.5	91.5	160×160	120	1,250
MSC16-23	130	166.5	161.5	160×230	210	▲1,520
MSC16-28	130	216.5	211.5	160×280	270	▲1,640
MSC21-16	180	96.5	91.5	210×160	150	1,310
MSC21-23	180	166.5	161.5	210×230	250	▲1,660
MSC21-28	180	216.5	211.5	210×280	330	▲1,840
MSC21-35	180	286.5	281.5	210×350	430	2,120
MSC26-23	230	166.5	161.5	260×230	300	▲1,830
MSC26-28	230	216.5	211.5	260×280	390	▲2,010
MSC26-35	230	286.5	281.5	260×350	510	2,290
MSC32-23	290	166.5	161.5	320×230	360	▲2,050

型番	w	d1	d2	対応ケースW×D	自重(g)	標準価格
MSC32-28	290	216.5	211.5	320×280	460	▲2,270
MSC32-35	290	286.5	281.5	320×350	600	▲2,690
MSC32-45	290	386.5	381.5	320×450	810	▲3,320
MSC37-23	340	166.5	161.5	370×230	410	▲2,230
MSC37-28	340	216.5	211.5	370×280	520	▲2,480
MSC37-35	340	286.5	281.5	370×350	680	▲2,880
MSC37-45	340	386.5	381.5	370×450	910	▲3,710
MSC43-23	400	166.5	161.5	430×230	460	▲2,290
MSC43-28	400	216.5	211.5	430×280	590	2,570
MSC43-35	400	286.5	281.5	430×350	770	3,100
MSC43-45	400	386.5	381.5	430×450	1,040	4,370

▲は値上げた製品です。

MSCL SERIES

L金具

■ MS・MSN・MSY・MO・MON・MOY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付けにご利用下さい。

■ L金具のみの製品となります。

構成内容

材質	色 / 表面処理
SPCC	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型番	L	a	b	入数	標準価格 / 組
MSCL-16	91.5	33.75	5	2 / 組	760
MSCL-23	161.5	27.5	8	2 / 組	1,010
MSCL-28	211.5	37.5	8	2 / 組	1,070
MSCL-35	281.5	51.5	8	2 / 組	1,120
MSCL-45	381.5	71.5	8	2 / 組	1,160

