




100HB-PA Series






アイボリー [I]

オレンジ [O]

記号 製品 No.	車輪径 D mm	車輪巾 W mm	旋回半径 r mm	偏心距離 E mm	車輪取付高 H mm	座金寸法 L1 × L2 mm	取付穴ピッチ P1 × P2 mm	取付穴径 d mm	取付座厚 t mm	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.104HB-PA [カラー]	50	28	51	25	68	64 × 64	50 × 50	6.5	2.3	200
No.105HB-PA [カラー]	65	38	57	22	92	90 × 90	71 × 71	10.5	3.2	300
No.106HB-PA [カラー]	75	38	62	22	106	90 × 90	71 × 71	10.5	3.2	350

※ご注文の際は必ず車輪ホイール [カラー] をご指定ください。ブラック [B]、アイボリー [I]、オレンジ [O]。

100HB-PAs Series



アイボリー [I]




オレンジ [O]

●旋回半径は、ストッパー ON・OFF 何れかの最大値になります。弾性板が制止板より出ている場合はその数値です。

記号 製品 No.	車輪径 D mm	車輪巾 W mm	旋回半径 r mm	偏心距離 E mm	車輪取付高 H mm	座金寸法 L1 × L2 mm	取付穴ピッチ P1 × P2 mm	取付穴径 d mm	取付座厚 t mm	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.104HB-PAS [カラー]	50	28	65	25	68	64 × 64	50 × 50	6.5	2.3	200
No.105HB-PAS [カラー]	65	38	66	22	92	90 × 90	71 × 71	10.5	3.2	300
No.106HB-PAS [カラー]	75	38	68	22	106	90 × 90	71 × 71	10.5	3.2	350

※ご注文の際は必ず車輪ホイール [カラー] をご指定ください。ブラック [B]、アイボリー [I]、オレンジ [O]。

600HB-PA Series



アイボリー [I]

オレンジ [O]

記号 製品 No.	車輪径 D mm	車輪巾 W mm	車輪取付高 H mm	取付板巾 L1 mm	取付板長 L2 mm	取付穴ピッチ P1 × P2 mm	取付穴径 d mm	取付座厚 t mm	許容荷重 1ヶ当 (kg)
No.604HB-PA [カラー]	50	28	68	50	80	36 × 66	6.5	2.3	200
No.605HB-PA [カラー]	65	38	92	67	111	47 × 91	10.5	2.9	300
No.606HB-PA [カラー]	75	38	106	72	123	52 × 103	10.5	2.9	350

※ご注文の際は必ず車輪ホイール [カラー] をご指定ください。ブラック [B]、アイボリー [I]、オレンジ [O]。