



























中継・分岐/アース線/シールド線 及び Ex 端子台 1.5 mm² 279 シリーズ

0.08 - 1.5 mm² 800 V/8 kV/3 ① I _N 18 A 端子厚(ピッチ) 4 mm  8 - 9 mm / 最大被覆外径 Ø3.0mm	AWG 28 - 16 600 V, 10 A  600 V, 10 A 	0.08 - 1.5 mm² 800 V/8 kV/3 ① I _N 18 A 端子厚(ピッチ) 4 mm  8 - 9 mm / 最大被覆外径 Ø3.0mm	AWG 28 - 16 600 V, 10 A  600 V, 10 A 	0.08 - 1.5 mm² 800 V/8 kV/3 ① I _N 18 A 端子厚(ピッチ) 4 mm  8 - 9 mm / 最大被覆外径 Ø3.0mm	AWG 28 - 16 600 V, 10 A  600 V, 10 A 
---	---	--	---	--	---



型番	包装単位 個数	型番	包装単位 個数	型番	包装単位 個数
2 線中継・分岐端子台		3 線中継・分岐端子台		4 線中継・分岐端子台	
グレー 279-901 	100	グレー 279-681 	100	グレー 279-831 	100
ブルー 279-904  ②	100	ブルー 279-684  ②	100	ブルー 279-834  ②	100
オレンジ 279-902 	100	オレンジ 279-682 	100	オレンジ 279-832 	100
レッド 279-903 	100	レッド 279-683 	100	レッド 279-833 	100
ブラック 279-905 	100	ブラック 279-685 	100	ブラック 279-835 	100
イエロー 279-906 	100	イエロー 279-686 	100	イエロー 279-836 	100
ライトグレー Ex 279-992 	100	ライトグレー Ex 279-993 	100	ライトグレー Ex 279-994 	100
2 線アース線端子台		3 線アース線端子台		4 線アース線端子台	
グリーンイエロー 279-907 	100	グリーンイエロー 279-687 	100	グリーンイエロー 279-837 	100
グリーンイエロー Ex 279-907/999-950 	100	グリーンイエロー Ex 279-687/999-950 	100	グリーンイエロー Ex 279-837/999-950 	100
同型の他の端子台 :		同型の他の端子台 :		同型の他の端子台 :	
ダイオード 279-915/281-410	212 ページ	ダイオード 279-673/281-410	212 ページ	ダイオード 279-815/281-410	212 ページ
		LED 279-674/281-434	212 ページ	LED 279-809/281-434	212 ページ
				ダブルポテンシャル 279-826	123 ページ

製品別アクセサリ	製品別アクセサリ	製品別アクセサリ
エンドプレート, 2 mm 厚	エンドプレート, 2 mm 厚	エンドプレート, 2 mm 厚
オレンジ 279-328 100 (4x25)	オレンジ 279-339 100 (4x25)	オレンジ 279-346 100 (4x25)
グレー 279-325 100 (4x25)	グレー 279-308 100 (4x25)	グレー 279-344 100 (4x25)
ライトグレー 279-330 100 (4x25)	ライトグレー 279-341 100 (4x25)	ライトグレー 279-348 100 (4x25)
セパレータ, オーバーサイズ, 2 mm 厚	セパレータ, オーバーサイズ, 2 mm 厚	セパレータ, オーバーサイズ, 2 mm 厚
オレンジ 279-329 100 (4x25)	オレンジ 279-340 100 (4x25)	オレンジ 279-347 100 (4x25)
グレー 279-326 100 (4x25)	グレー 279-309 100 (4x25)	グレー 279-345 100 (4x25)
ライトグレー 279-331 100 (4x25)	ライトグレー 279-342 100 (4x25)	ライトグレー 279-349 100 (4x25)
Ex e/Ex i セパレータ, オレンジ	Ex e/Ex i セパレータ, オレンジ	Ex e/Ex i セパレータ, オレンジ
3 mm 厚	3 mm 厚	3 mm 厚
90 mm 209-190 50 (2x25)	120 mm 209-191 50 (2x25)	120 mm 209-191 50 (2x25)
120 mm 209-191 50 (2x25)		
		カバープレート
		1 mm 厚
		グレー 284-336 100
		オレンジ 284-346 100

279 シリーズ アクセサリ

適合マーキングシステム : WMB/WFB
(13 章参照)

インシュレーションストップ ③ 5 個/連 0.08 - 0.2 mm ² "単線" (0.14 mm ² "より線") ホワイト 279-470 200 (8x25)	隣接ジャンパ, 絶縁 I _N 15 A グレー 279-402 200 (8x25) オリーブグリーン 279-422 200 (8x25)	差込型ワイヤジャンパ ③ 絶縁 I _N 9 A 電線サイズ 0.75 mm ²
インシュレーションストップ ③ 5 個/連 0.25 mm ² ダークグレー 279-471 200 (8x25)	飛越ジャンパ, 絶縁 I _N 15 A グレー 279-409 100 (4x25)	60 mm 249-125 10 110 mm 249-126 10 250 mm 249-127 10

承認規格と対応規格については 540 ~ 543 ページを参照ください。