




中継・分岐/アース線/シールド線 及び Ex 端子台 2.5 mm² 280 シリーズ

<p>0.08 - 2.5 mm² 800 V/8 kV/3 ① I_N 24 A 端子厚(ピッチ) 5 mm 8 - 9 mm / 最大被覆外径 Ø4.1mm</p>	<p>AWG 28 - 12 * 600 V, 20 A ㉗ 600 V, 25 A ㉘</p>	<p>0.08 - 2.5 mm² 800 V/8 kV/3 ① I_N 24 A 端子厚(ピッチ) 5 mm 8 - 9 mm / 最大被覆外径 Ø4.1mm</p>	<p>AWG 28 - 12 * 600 V, 20 A ㉗ 600 V, 15 A ㉘</p>	<p>0.08 - 2.5 mm² 800 V/8 kV/3 ① I_N 20 A 端子厚(ピッチ) 5 mm 8 - 9 mm / 最大被覆外径 Ø4.1mm</p>	<p>AWG 28 - 12 * 600 V, 20 A ㉗ 600 V, 15 A ㉘</p>
---	--	---	--	---	--



型番	包装単位 個数	型番	包装単位 個数	型番	包装単位 個数
2 線中継・分岐端子台		3 線中継・分岐端子台		4 線中継・分岐端子台	
グレー 280-901	100	グレー 280-681	100	グレー 280-833	100
ブルー 280-904	100	ブルー 280-684	100	ブルー 280-834	100
オレンジ 280-902	100	オレンジ 280-650	100	オレンジ 280-835	100
レッド 280-903	100	レッド 280-653	100	レッド 280-830	100
ブラック 280-905	100	ブラック 280-671	100	ブラック 280-831	100
イエロー 280-906	100	イエロー 280-672	100	イエロー 280-832	100
ライトグレー Ex 280-992	100	ライトグレー Ex 280-993	100	ライトグレー Ex 280-994	100
2 線アース線端子台		3 線アース線端子台		4 線アース線端子台	
グリーンイエロー 280-907	100	グリーンイエロー 280-687	100	グリーンイエロー 280-837	100
グリーンイエロー Ex 280-907/999-950	100	グリーンイエロー Ex 280-687/999-950	100	グリーンイエロー Ex 280-837/999-950	100
同型の他の端子台:		同型の他の端子台:		同型の他の端子台:	
ダイオード 280-915/281-410	214 ページ	ダイオード 280-673/281-410	214 ページ	ダイオード 280-815/281-410	214 ページ
断路 280-912	166 ページ	断路 280-683	166 ページ	LED 280-809/281-434	214 ページ
キャリア 280-916	190 ページ	キャリア 280-610	190 ページ	断路 280-836	166 ページ
				試験測定用断路 280-829	166 ページ
				キャリア 280-816	190 ページ
				ダブルポテンシャル 280-826	123 ページ
製品別 アクセサリ		製品別 アクセサリ		製品別 アクセサリ	
エンドプレート, 2.5 mm 厚		エンドプレート, 2.5 mm 厚		エンドプレート, 2.5 mm 厚	
オレンジ 280-309	100 (4x25)	オレンジ 280-326	100 (4x25)	オレンジ 280-315	100 (4x25)
グレー 280-308	100 (4x25)	グレー 280-324	100 (4x25)	グレー 280-314	100 (4x25)
ライトグレー 280-356	100 (4x25)	ライトグレー 280-358	100 (4x25)	ライトグレー 280-352	100 (4x25)
セパレータ, オーバーサイズ, 2 mm 厚		セパレータ, オーバーサイズ, 2 mm 厚		セパレータ, オーバーサイズ, 2 mm 厚	
オレンジ 280-311	100 (4x25)	オレンジ 280-346	100 (4x25)	オレンジ 280-335	100 (4x25)
グレー 280-310	100 (4x25)	グレー 280-344	100 (4x25)	グレー 280-334	100 (4x25)
ライトグレー 280-357	100 (4x25)	ライトグレー 280-359	100 (4x25)	ライトグレー 280-353	100 (4x25)
Ex e/Ex i セパレータ, オレンジ		Ex e/Ex i セパレータ, オレンジ		Ex e/Ex i セパレータ, オレンジ	
3 mm 厚		3 mm 厚		3 mm 厚	
90 mm 209-190	50 (2x25)	120 mm 209-191	50 (2x25)	120 mm 209-191	50 (2x25)
120 mm 209-191	50 (2x25)				
スペーサ		スペーサ		スペーサ	
5 mm 厚		5 mm 厚		5 mm 厚	
オレンジ 280-902/056-000	100 (4x25)	オレンジ 280-650/056-000	100 (4x25)	オレンジ 280-835/056-000	100 (4x25)
				カバープレート	
				1 mm 厚	
				グレー 284-336	100
				オレンジ 284-346	100

承認規格と対応規格については 540 ~ 543 ページを参照ください。