中継・分岐およびアース端子台, プッシュボタン付き
TOPJOB® S, 1 (1.5) mm², 2200 シリーズ

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



2 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2200-1201	100
ブルー	2200-1204 ❸	100

2 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2200-1207	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-1292	25
グレー	2000-1291	25

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



3 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2200-1301	100
ブルー	2200-1304 ❸	100

3 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2200-1307	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-1392	25
グレー	2000-1391	25

技術仕様	
0.14 ～ 1 (1.5) mm² ❶	AWG 24 ～ 16
800 V / 8 kV / 3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13.5 A (18 A / 1.5 mm²)	600 V, 10 A
端子厚 (ピッチ) 3.5 mm	
9 ～ 11 mm / 最大被覆外径 Ø 3.2 mm	



4 線中継・分岐端子台, プッシュボタン付き

カラー	型番	個/梱包
グレー	2200-1401	100
ブルー	2200-1404 ❸	100

4 線アース端子台, プッシュボタン付き

グリーンイエロー	2200-1407	100

製品別アクセサリ

エンドプレート, 0.7 mm 厚

オレンジ	2000-1492	25
グレー	2000-1491	25

アクセサリ, 2200 シリーズ

適合マーキングシステム : WMB / WMB 連続マーカ / マーカストリップ

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

2 極用	2000-402	25
3 極用	2000-403	25
4 極用	2000-404	25
5 極用	2000-405	25
6 極用	2000-406	25
7 極用	2000-407	25
8 極用	2000-408	25
9 極用	2000-409	25
10 極用	2000-410	25

櫛形ジャンパ, 絶縁, I_N 14 A, ライトグレー

1 → 3	2000-433	25
1 → 4	2000-434	25
1 → 5	2000-435	25
1 → 6	2000-436	25
1 → 7	2000-437	25
1 → 8	2000-438	25
1 → 9	2000-439	25
1 → 10	2000-440	25

デルタ結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-2 3-4 5-6	2000-406/020-000	25

スター結線用ジャンパ, 絶縁, I_N = 端子台 I_N , ライトグレー

1-3-5	2000-405/011-000	25

ワイヤジャンパ, 絶縁, 0.75 mm² 電線サイズ, I_N 9 A

L = 60 mm	2009-402	10
L = 110 mm	2009-404	10
L = 250 mm	2009-406	10

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用, エンドプレート付き,5 mm 厚

グレー	2000-511	25

TOPJOB® S 差込コネクタモジュール
組立式, ジャンパスロット用

グレー	2000-510	25

スペーサモジュール, 組立式, 飛越用

グレー	2000-549	25

エンドプレート
TOPJOB® S 差込コネクタモジュール用, 1.5 mm 厚

グレー	2002-541	25

テストプラグアダプ
Ø 4 mm テストプラグ用

グレー	2009-174	25

テストタップ
最大適合断面積 2.5 mm²

グレー	2009-182	25

テストプラグ
500 mm 長の電線付き, Ø 2 mm, 最大 42 V

レッド	210-136	50

テストプラグ
500 mm 長の電線付き, Ø 2.3 mm, 最大 42 V

イエロー	210-137	50

WMB 連続マーカ (3.5 mm 幅)
無地, 2,300 コマ/リール

ホワイト	2009-113	1

マーカストリップ
中央マーカスロット用, 10.7 mm 幅, ホワイト, 無地

1 m	709-196JW	1
25 m リール式	709-196JW/25	1

WMB マルチマーキングシステム
無地, 10 コマ x 10 行/カード, 3.5 mm 幅端子台用

ホワイト	793-3501	5

改良のため、仕様ならびに外観、寸法などは予告なく変更する場合があります