

| ドリル径 | シャンク径 | 全長 | 刃長 |
|------|-------|----|----|
| Dc | Ds | L | ℓ |

CE-S V

コーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル
仕様特長




*アイコンについてはP28参照



■耐摩耗性、耐溶着性に優れた コーティング強ねじれみぞA形センタ穴ドリルです。

TYPE: 1



品区: 51

| 呼び Dc × θ × Ds | 商品コード | Ds (mm) | L (mm) | ℓ (mm) | 形状 | メーカー希望 小売価格 |
|-------------------|----------|------------|-----------|-----------|----|----------------|
| 1 × 60° × 4 | VCE1.0 | 4 | 35 | 1 | 1 | ¥ 3,450 |
| 1.5 × 60° × 5 | VCE1.5 | 5 | 40 | 1.5 | 1 | ¥ 3,020 |
| 2 × 60° × 6 | VCE2.0 | 6 | 45 | 2 | 1 | ¥ 3,210 |
| 2.5 × 60° × 7.7 | VCE2.5 | 7.7 | 50 | 2.5 | 1 | ¥ 3,650 |
| 3 × 60° × 7.7 | VCE3.0 | 7.7 | 55 | 3 | 1 | ¥ 3,650 |
| 3 × 60° × 8 | VCE3.0-8 | 8 | 55 | 3 | 1 | ¥ 4,110* |
| 4 × 60° × 10 | VCE4.0 | 10 | 65 | 4.5 | 1 | ¥ 5,960 |
| 5 × 60° × 11 | VCE5.0 | 11 | 78 | 5.5 | 1 | ¥ 6,680 |
| 6 × 60° × 18 | VCE6.0 | 18 | 90 | 6.5 | 1 | ¥ 19,400 |

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

ハン
ツ
プ

超
硬
ツ
ブ

タ
ツ
プ

特殊
ねじ
簡単
検査
ツール

管
ツ
ブ

カ
ツ
リ
タ
カ
ル

ダ
イ
ス

セン
タ
穴
ド
リ
ル
ノ
工
具