高ナット



●材質…鉄(SWCH・SS400・快削鋼)
●並目ねじ

品番	サイズ	高さ(mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949GL-6	M6	20	1	10	390円
EA949GL-8	M8	20	1.25	10	490円
EA949GL-10	M10	20	1.5	10	540円
EA949GL-12	M12	20	1.75	10	635円
EA949GL-16	M16	20	2	10	975円
EA949GL-106	M6	30	1	10	490円
EA949GL-108	M8	30	1.25	10	585円
EA949GL-110	M10	30	1.5	10	710円
EA949GL-112	M12	30	1.75	10	855円
EA949GL-116	M16	30	2	5	745円
EA949GL-120	M20	30	2.5	5	1,040円
EA949GL-122	M22	30	2.5	5	1,430円
EA949GL-124	M24	30	3	5	2,140円
EA949GL-208	M8	40	1.25	10	1,030円
EA949GL-210	M10	40	1.5	10	1,100円
EA949GL-212	M12	40	1.75	5	730円
EA949GL-216	M16	40	2	5	940円
EA949GL-220	M20	40	2.5	5	1,370円
EA949GL-222	M22	40	2.5	5	2,000円
EA949GL-224	M24	40	3	5	2,530円
EA949GL-308	M8	50	1.25	5	710円
EA949GL-310	M10	50	1.5	5	745円
EA949GL-312	M12	50	1.75	5	865円
EA949GL-316	M16	50	2	5	1,020円
EA949GL-320	M20	50	2.5	5	1,690円
EA949GL-322	M22	50	2.5	5	2,220円
EA949GL-324	M24	50	3	5	2,990円

[ウィット]六角ナット・ワッシャーセット[どぶメッキ]

●材質…スチール(溶融亜鉛メッキ)
●ケースサイズ…205×145×40㎜

品番 EA949LY-900 税抜価格 8,680円

名称	山数	入数
W3/8"ばね座金		40
W3/8"六角ナット	16	30
W3/8"袋ナット	16	12
W3/8"U-ナット	16	8
W3/8"×1.6平座金		40
W3/8"×2.3平座金		30
W3/8"×30高ナット(長ナット)	16	12
W3/8"×40高ナット(長ナット)	16	4
W3/8"×50高ナット(長ナット)	16	4

六角ナットセット[クロメート]

●材質…鉄(クロメートメッキ)
●並目ねじ

品番 EA949GC 税抜価格 4,320円

サイズ	ピッチ	入数	サイズ	ピッチ	入数
M3	0.5	300	M8	1.25	50
M4	0.7	200	M10	1.5	30
M5	0.8	100	M12	1.75	30
M6	1	50			

●ケースサイズ…207×145×40㎜

六角ナットセット[ユニクロ]

●材質…鉄(ユニクロメッキ)
●並目ねじ

品番 EA949LS-17 税抜価格 6,500円

サイズ	ピッチ	入数	サイズ	ピッチ	入数
M6	1	50	M14	2	10
M8	1.25	30	M16	2	10
M10	1.5	20	M18	2.5	4
M12	1.75	15	M20	2.5	4

●ケースサイズ…205×145×40㎜

高ナット[どぶメッキ]

●材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)
●並目ねじ

品番	サイズ	高さ(mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949GL-610	M10	20	1.5	8	370円
EA949GL-612	M12	20	1.75	4	230円
EA949GL-708	M8	30	1.25	10	415円
EA949GL-710	M10	30	1.5	8	460円
EA949GL-712	M12	30	1.75	4	300円
EA949GL-910	M10	50	1.5	8	715円
EA949GL-912	M12	50	1.75	4	440円
EA949GL-916	M16	50	2	2	345円

品番	サイズ	高さ(mm)	山数	入数	税抜価格
EA949GL-738	W3/8"	30	16	10	415円
EA949GL-838	W3/8"	40	16	10	530円
EA949GL-938	W3/8"	50	16	10	645円

六角ナット・ワッシャーセット[ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番 EA949LT-1 税抜価格 5,640円

サイズ	ピッチ	入数
M2	0.4	各10(ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー)
M2.3	0.4	
M2.6	0.45	
M3	0.5	各8(ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー)
M3.5	0.6	
M4	0.7	
M5	0.8	各6(ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー)
M6	1	
M8	1.25	

●ケースサイズ…275×185×28㎜

[細目/並目]六角ナットセット[クロメート]

●材質…鉄(クロメートメッキ)
●並目、細目混合

品番 EA949GH 税抜価格 6,620円

サイズ	ピッチ	入数	仕様	サイズ	ピッチ	入数	仕様
M6×1.0	1	300	並目	M10×1.25	1.25	80	細目
M8×1.25	1.25	160	並目	M12×1.25	1.5	50	細目

●ケースサイズ…255×190×40㎜

六角ナットセット[ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番 EA949LS-18 税抜価格 12,400円

サイズ	ピッチ	入数	サイズ	ピッチ	入数
M6	1	50	M14	2	10
M8	1.25	30	M16	2	10
M10	1.5	20	M18	2.5	4
M12	1.75	15	M20	2.5	4

●ケースサイズ…205×145×40㎜

[ウィット]高ナット[どぶメッキ]

●材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)
●並目ねじ

品番	サイズ	高さ(mm)	山数	入数	税抜価格
EA949GL-738	W3/8"	30	16	10	415円
EA949GL-838	W3/8"	40	16	10	530円
EA949GL-938	W3/8"	50	16	10	645円

六角ナット・ワッシャーセット(高強度)



●材質…S45C・SCM435
●ケースサイズ…205×145×40㎜

品番 EA949JD-1 税抜価格 11,100円

ワッシャーサイズ	入数	U-ナットサイズ	ピッチ	入数
M8	32	M8	1.25	8
M10	16	M10	1.5	4
M12	12	M12	1.75	4

ナットサイズ(S45C)	ピッチ	入数	ナットサイズ(SCM435)	ピッチ	入数
M8	1.25	40	M8	1.25	16
M10	1.5	20	M10	1.5	8
M12	1.75	12	M12	1.75	6

六角ナット・ワッシャーセット[ステンレス/黒色]

●材質…ステンレス(SSブラックメッキ)
●並目ねじ

品番 EA949LT-6 税抜価格 17,300円

スプリングワッシャー	入数	六角ナット	入数	平ワッシャー(㎜)	入数
M3	500	M3	300	M3×8×0.5	500
M4	350	M4	150	M4×10×0.8	250
M5	200	M5	100	M5×12×0.8	150
M6	100	M6	60	M6×13×1.0	150
M8	60	M8	30	M8×18×1.6	60

●ケースサイズ…205×145×40㎜

六角ナットセット[ユニクロ]

●材質…鉄(ユニクロメッキ)
●並目ねじ

品番 EA949LS-12 税抜価格 8,620円

サイズ	ピッチ	入数	サイズ	ピッチ	入数
M2	0.4	1000	M6	1	100
M2.6	0.45	800	M8	1.25	40
M3	0.5	400	M10	1.5	30
M4	0.7	200	M12	1.75	20
M5	0.8	200			

●ケースサイズ…205×145×40㎜

六角ナットセット[ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ
●ケースサイズ…207×145×40㎜

品番 EA949SC 税抜価格 8,300円

サイズ	ピッチ	入数	サイズ	ピッチ	入数
M3	0.5	300	M8	1.25	50
M4	0.7	200	M10	1.5	30
M5	0.8	100	M12	1.75	30
M6	1	50			

高ナット[ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番	サイズ	高さ(mm)	ピッチ	入数	税抜価格
EA949GN-106	M6	20	1	2	275円
EA949GN-108	M8	20	1.25	2	320円
EA949GN-110	M10	20	1.5	2	390円
EA949GN-112	M12	20	1.75	2	505円
EA949GN-206	M6	25	1	2	370円
EA949GN-208	M8	25	1.25	2	370円
EA949GN-210	M10	25	1.5	2	440円
EA949GN-212	M12	25	1.75	2	530円
EA949GN-216	M16	25	2	1	460円
EA949GN-306	M6	30	1	2	505円
EA949GN-308	M8	30	1.25	2	390円
EA949GN-310	M10	30	1.5	2	485円
EA949GN-312	M12	30	1.75	2	575円
EA949GN-316	M16	30	2	1	485円
EA949GN-320	M20	30	2.5	1	735円
EA949GN-408	M8	40	1.25	2	600円
EA949GN-410	M10	40	1.5	1	320円
EA949GN-412	M12	40	1.75	1	390円
EA949GN-416	M16	40	2	1	600円
EA949GN-420	M20	40	2.5	1	920円
EA949GN-508	M8	50	1.25	2	805円
EA949GN-510	M10	50	1.5	1	460円
EA949GN-512	M12	50	1.75	1	530円
EA949GN-516	M16	50	2	1	760円
EA949GN-520	M20	50	2.5	1	1,080円

※品番により入数が異なります

六角ナット・ワッシャーセット[ユニクロ]

●材質…鉄(ユニクロメッキ)
●並目ねじ

品番 EA949LS-2 税抜価格 4,390円

サイズ	ピッチ	入数
M2	0.4	各20(ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー)
M2.3	0.4	
M2.6	0.45	
M3	0.5	各20(ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー)
M3.5	0.6	
M4	0.7	
M5	0.8	各10(ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー)
M6	1	
M8	1.25	

●ケースサイズ…275×185×28㎜

六角ナットセット[ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番 EA949LS-13 税抜価格 16,800円

サイズ	ピッチ	入数	サイズ	ピッチ	入数
M2	0.4	500	M6	1	50
M2.6	0.45	400	M8	1.25	20
M3	0.5	200	M10	1.5	20
M4	0.7	100	M12	1.75	10
M5	0.8	100			

●ケースサイズ…205×145×40㎜

https://www.esco-net.com
商品詳細はこちら
商品に関する詳しい情報がご覧になれます。