

スリーエム



Single Cartridge Respirator

防毒マスク“7000シリーズ”

同商品群
在庫数 74 アイ
テム

7700J



7001J-55

7001J-100

(有機ガス用吸気缶)



7011J-55

7011J-100


(防じん機能を有する有機ガス用吸気缶
(S1ろ過材付))7007J
(コンピネーション吸気缶)

7711J

(交換用ろ過材)

774

(リテイナー)

770
(交換用しめひも)

772

(交換用吸気弁)

773

(交換用排気弁)



702J(吸水キット)

特長 ●接顔部がやわらかく快適に装着できます。

●接顔部はシリコン製で皮膚への刺激が少なく、耐久性が高いです。

●のれん型排気弁の採用により、低排気抵抗(平均実測値:33~35Pa)を実現、呼吸がしやすいです。

用途 ●吹付塗装作業、塗料の刷毛塗り作業。

●有機溶剤使用による洗浄、脱脂作業など。

仕様 ●国家検定合格品(第TN278号)

●排気抵抗:80Pa以下

●吸気抵抗(Pa):50Pa以下

製造国 ●韓国

注意

●吸気缶は別売です。

発注単位1個

(価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン株[509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	サイズ	縦×横 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
353-1937	7700J M	¥2,881	¥3,272	M	120×110	10	116	1313(72)
353-1929	7700J L	¥2,881	¥3,272	L	128×115	10	118	1170(98)

有機ガス用吸気缶

仕様 ●国家検定合格品

製造国 ●シンガポール

発注単位1個

(価格改定日 21.08)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
353-1902	7001J-55	¥333	¥378	防毒マスク7700シリーズ面体	10	62	6873(76)
353-1899	7001J-100	¥379	¥430	防毒マスク7700シリーズ面体	10	86	5975(69)

防じん機能を有する有機ガス用吸気缶(S1ろ過材付)

仕様 ●国家検定合格品

製造国 ●シンガポール

発注単位1個

(価格改定日 21.08)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
437-1208	7011J-55	¥445	¥505	防毒マスク7700シリーズ面体	10	70	3041(78)
437-1194	7011J-100	¥489	¥556	防毒マスク7700シリーズ面体	10	93	5960(76)

コンピネーション吸気缶

特長 ●有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、

酸性ガスが混在した環境でも使用可能です。

●1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。

製造国 ●シンガポール

発注単位1個

(価格改定日 21.08)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	通気抵抗 (Pa)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
353-1911	7007J	¥428	¥485	220以下	10	101	5652(91)

■7007J 対象ガス

品番	対象ガス	国家検定合格番号	除毒能力(分)
7007J	有機ガス	第TN385号	141
	亜硫酸ガス	第TN387号	242
	ハロゲンガス	第TN386号	507
	酸性ガス	-	585

交換用ろ過材・リテイナー

仕様 ●7711J:粒子捕集効率:80%以上

発注単位1箱

(価格改定日 21.08)

発注コード	品番	税抜価格 (1箱)	メーカー希望 小売価格 (1箱)	品名	適合吸気缶	箱入数 (枚)	梱包数 (箱)	質量 (g)	実績 (前年比%)
353-1953	7711J	¥1,458	¥1,656	交換用ろ過材	7001J-55,7001J-100,7007J	10	6	400	1149(126)
353-1961	774	¥1,351	¥1,535	リテイナー	7001J-55,7001J-100,7007J	10	1	500	170(119)

交換用パーツ

製造国 ●韓国

発注単位1個

(価格改定日 21.08)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
753-7549	770	¥854	¥970	交換用しめひも	7700J,7780J/7753-RL2	10	50	114(133)
753-7557	772	¥306	¥347	交換用吸気弁	7700J,7780J/7753-RL2	10	1	126(128)
753-7565	773	¥409	¥463	交換用排気弁	7700J,7780J/7753-RL2	10	1	90(177)

オプション用吸水カバー・吸水パッド

発注単位1個

(価格改定日 21.08)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
795-3607	775	¥796	¥903	吸水カバー	10	12	26(153)
795-2422	386J	¥739	¥838	吸水パッド(10枚入)	10	10	175(160)

吸水キット

セット内容 ●吸水カバー(775)×1個、吸水パッド(386J)×10枚

製造国 ●日本

発注単位1セット

(価格改定日 21.08)

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	品名	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
437-1216	702J	¥1,423	¥1,616	吸水キット	10	13	14(64)

◎商品のお問い合わせ:0570-011-321 http://www.mmm.co.jp/ohesd/