ステンレスビクターチェーン

品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA980SM-51	2m	1.2mm	30kg	1,120円	1,232円
EA980SM-52	5m	1.2mm	30kg	2,320円	2,552円
EA980SM-53	10m	1.2mm	30kg	4,490円	4,939円
EA980SM-54	30m	1.2mm	30kg	10,700円	11,770円
EA980SM-61	2m	1.6mm	50kg	1,250円	1,375円
EA980SM-62	5m	1.6mm	50kg	2,680円	2,948円
EA980SM-63	10m	1.6mm	50kg	5,240円	5,764円
EA980SM-64	30m	1.6mm	50kg	12,500円	13,750円
EA980SM-71	2m	2.0mm	80kg	1,840円	2,024円
EA980SM-72	5m	2.0mm	80kg	3,840円	4,224円
EA980SM-73	10m	2.0mm	80kg	7,560円	8,316円
EA980SM-74	30m	2.0mm	80kg	18,100円	19,910円
EA980SM-81	2m	2.6mm	100kg	2,610円	2,871円
EA980SM-82	5m	2.6mm	100kg	5,610円	6,171円
EA980SM-83	10m	2.6mm	100kg	11,000円	12,100円
EA980SM-84	30m	2.6mm	100kg	26,300円	28,930円

- 材質…SUS304　溶接なし
- 電解研磨仕上げ
- 複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェーンです。

カラーマンテルチェーン

品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
カラー：茶					
EA980SK-1	15m	2mm	40kg	5,750円	6,325円
カラー：黒					
EA980SK-2	15m	2mm	40kg	5,750円	6,325円

溶接あり
- 材質…鉄(SWRM6)
- チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、美しく仕上げたチェーンです。

ワイドマンテルチェーン

品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA980SD-5	30m	2.6mm	60kg	8,890円	9,779円

溶接あり
- 材質…鉄(SWRM6)　●クロムメッキ
- マンテルのピッチが大きく、パーツとの組合わせが容易です。

リベット式シャックル[ステンレス製]



品番	サイズ(mm) D	L	B	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA980S-3	3	17	5	20	250円	275円
EA980S-4	4	19	7	30	290円	319円
EA980S-6	5	22	9	50	330円	363円

- 材質…SUS304
- ハンマーで軽くたたくだけでOK!

ボールチェーン[ステンレス製]

品番	全長	ボール径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA638DT-2	1m	2.3mm	4kg	430円	473円
EA638DT-3	1m	3.2mm	6kg	460円	506円
EA638DT-4	1m	4.5mm	15kg	640円	704円
EA638DT-12	10m	2.3mm	4kg	4,220円	4,642円
EA638DT-13	10m	3.2mm	6kg	4,450円	4,895円
EA638DT-14	10m	4.5mm	15kg	6,310円	6,941円
EA638DT-32	30m	2.3mm	4kg	10,500円	11,550円
EA638DT-33	30m	3.2mm	6kg	11,100円	12,210円

- 材質…ステンレス(SUS305)　●電解研磨仕上げ

ビクターチェーン



品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA980TD-1	5m	1.2mm	20kg	630円	693円
EA980TD-2	10m	1.2mm	20kg	1,140円	1,254円
EA980TD-11	5m	1.4mm	20kg	650円	715円
EA980TD-12	10m	1.4mm	20kg	1,180円	1,298円
EA980TD-21	5m	1.6mm	30kg	670円	737円
EA980TD-22	10m	1.6mm	30kg	1,250円	1,375円
EA980TD-32	10m	1.8mm	50kg	1,350円	1,485円
EA980TD-42	10m	2.0mm	60kg	1,520円	1,672円
EA980TD-52	10m	2.3mm	80kg	1,740円	1,914円
EA980TD-62	10m	2.6mm	100kg	2,170円	2,387円

溶接なし
- 材質…鉄(SWRM6)　●ユニクロメッキ
- 複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性も高めたチェーンです。

ステンレスショートマンテルチェーン

品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA980SJ-1	1m	1.2mm	6kg	610円	671円
EA980SJ-3	3m	1.2mm	6kg	1,560円	1,716円
EA980SJ-6	6m	1.2mm	6kg	2,990円	3,289円
EA980SJ-11	1m	1.4mm	6kg	670円	737円
EA980SJ-13	3m	1.4mm	6kg	1,760円	1,936円
EA980SJ-16	6m	1.4mm	6kg	3,400円	3,740円
EA980SJ-21	1m	1.6mm	8kg	790円	869円
EA980SJ-23	3m	1.6mm	8kg	2,110円	2,321円
EA980SJ-26	6m	1.6mm	8kg	4,090円	4,499円

溶接なし
- 材質…SUS304　●電解研磨仕上げ
- マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。

ワイドマンテルチェーン

品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
カラー：白					
EA980SK-3	15m	2.6mm	60kg	6,740円	7,414円
カラー：金					
EA980SK-4	15m	2.6mm	60kg	6,740円	7,414円

溶接あり
- 材質…鉄(SWRM6)
- マンテルのピッチが大きく、パーツとの組合せが容易です。

ミニチェーンジョイント[ステンレス製]

品番 EA980S-50　価格 340円　税込価格(10%) 374円

- 材質…SUS304　●サイズ…8(W)×20(L)×8(H)mm
- 使用チェーン径…2～2.5mm

カップリング[ステンレス製]

(10個価格)

品番	使用ボールチェーン径	価格	税込価格(10%)
EA638DU-2	2.3mm	160円	176円
EA638DU-3	3.2mm	190円	209円
EA638DU-4	4.5mm	230円	253円

- 材質…SUS304　●電解研磨仕上げ

アルミリンクチェーン

品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
カラー：銀					
EA980AL-1	3m	5mm	35kg	3,520円	3,872円
EA980AL-2	5m	5mm	35kg	5,580円	6,138円
EA980AL-3	15m	5mm	35kg	13,200円	14,520円
カラー：茶					
EA980AL-11	3m	5mm	35kg	3,520円	3,872円
EA980AL-12	5m	5mm	35kg	5,580円	6,138円
EA980AL-13	15m	5mm	35kg	13,200円	14,520円

溶接なし
- 材質…アルミ合金(A6063W-T3)
- 強度に優れたアルミ合金製で軽さと強度を両立。

ショートマンテルチェーン

品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA980TF-1	1m	0.8mm	1kg	230円	253円
EA980TF-3	3m	0.8mm	1kg	490円	539円
EA980TF-6	6m	0.8mm	1kg	890円	979円
EA980TF-11	1m	0.9mm	2kg	250円	275円
EA980TF-13	3m	0.9mm	2kg	510円	561円
EA980TF-16	6m	0.9mm	2kg	970円	1,067円
EA980TF-21	1m	1.2mm	4kg	300円	330円
EA980TF-23	3m	1.2mm	4kg	690円	759円
EA980TF-26	6m	1.2mm	4kg	1,280円	1,408円
EA980TF-31	1m	1.6mm	10kg	310円	341円
EA980TF-33	3m	1.6mm	10kg	670円	737円
EA980TF-36	6m	1.6mm	10kg	1,210円	1,331円

溶接なし
- 材質…鉄(SWRM6)　●ユニクロメッキ
- マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。

割ピン式シャックル[ステンレス製]

品番	線径	口長さ	口幅	耐荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
EA638DD-5	5mm	21mm	12mm	90	540円	594円
EA638DD-6	6mm	26mm	14mm	120	650円	715円

- 材質…SUS304

ワイドマンテルチェーン(両端フック付)

- 材質…鉄(クロムメッキ)
- 両端フック付(口の開き:21mm)

品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA980TW-1	1m	2.6mm	20kg	750円	825円
EA980TW-1.5	1.5m	2.6mm	20kg	950円	1,045円
EA980TW-2	2m	2.6mm	20kg	1,090円	1,199円

チェーン止め金具[ステンレス製]



- 材質…SUS304(研磨)
- 使用ビス径…-21:3.5mm
  -22:4mm
  -23:5mm

(2個価格)

品番	サイズ(mm)	穴径(mm)	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA638DU-21	7.5×15.5	3.6	15kg	110円	121円
EA638DU-22	8.5×20	4.1	25kg	140円	154円
EA638DU-23	9.8×26	5.2	35kg	170円	187円

- チェーンをビス止め固定する金具です。
- 使用荷重は取付場所の強度によって異なります。
- ビスは別売です。

ステンレスマンテルチェーン



品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA980SH-1	1m	1.2mm	25kg	650円	715円
EA980SH-3	3m	1.2mm	25kg	1,710円	1,881円
EA980SH-6	6m	1.2mm	25kg	3,290円	3,619円
EA980SH-11	1m	1.6mm	40kg	670円	737円
EA980SH-13	3m	1.6mm	40kg	1,760円	1,936円
EA980SH-16	6m	1.6mm	40kg	3,390円	3,729円
EA980SH-21	1m	2.0mm	60kg	1,000円	1,100円
EA980SH-23	3m	2.0mm	60kg	2,790円	3,069円
EA980SH-26	6m	2.0mm	60kg	5,450円	5,995円
EA980SH-31	1m	2.5mm	100kg	1,470円	1,617円
EA980SH-33	3m	2.5mm	100kg	4,150円	4,565円
EA980SH-36	6m	2.5mm	100kg	8,170円	8,987円
EA980SH-41	1m	3.0mm	130kg	1,690円	1,859円
EA980SH-43	3m	3.0mm	130kg	4,830円	5,313円
EA980SH-46	6m	3.0mm	130kg	9,530円	10,483円

溶接あり
- 材質…SUS304　●電解研磨仕上げ
- チェーンのリンクを90°ひねって強度を増し、仕上がりが美しいチェーンです。

ショートマンテルチェーン

品番	全長	線径	使用荷重	価格	税込価格(10%)
EA980TG-1	1m	1.6mm	25kg	400円	440円
EA980TG-3	3m	1.6mm	25kg	1,000円	1,100円
EA980TG-6	6m	1.6mm	25kg	1,900円	2,090円
EA980TG-11	1m	2.0mm	40kg	400円	440円
EA980TG-13	3m	2.0mm	40kg	950円	1,045円
EA980TG-16	6m	2.0mm	40kg	1,770円	1,947円
EA980TG-21	1m	2.5mm	60kg	460円	506円
EA980TG-23	3m	2.5mm	60kg	1,120円	1,232円
EA980TG-26	6m	2.5mm	60kg	2,120円	2,332円
EA980TG-31	1m	3.0mm	90kg	580円	638円
EA980TG-33	3m	3.0mm	90kg	1,470円	1,617円
EA980TG-36	6m	3.0mm	90kg	2,800円	3,080円

溶接あり
- 材質…鉄(SWRM6)　●ユニクロメッキ
- マンテルのピッチが小さく、仕上がりが美しく扱いやすいチェーンです。

チェーンホルダー[ステンレス製]

品番	チェーン線径(mm)	サイズ(mm)(幅×高さ×厚み)	価格	税込価格(10%)
着脱用				
EA638M-101	ø3	40×25×12	340円	374円
EA638M-102	ø4	55×32×18	480円	528円
EA638M-103	ø5	63×54×24	1,140円	1,254円
EA638M-104	ø6	77×62×28	1,730円	1,903円
固定用				
EA638M-111	ø3	40×13×6	260円	286円
EA638M-112	ø4	53×15×8	340円	374円
EA638M-113	ø5	56×17×9.5	430円	473円
EA638M-114	ø6	63×18×12	520円	572円

- 材質…SUS304
- ガスボンベなどの転倒防止に最適です。
- 着脱用は金具の溝にチェーンを縦に差し込み、抜け止めにします。
- 固定用は中央部にチェーンを挟んでねじ止めします。

ボールチェーンコネクター[ステンレス製]

- 材質…SUS304
- 電解研磨仕上げ

(10個価格)

品番	使用ボールチェーン径	価格	税込価格(10%)
EA638DV-2	2.3mm	210円	231円
EA638DV-3	3.2mm	220円	242円
EA638DV-4	4.5mm	250円	275円