

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

マスク・耳栓

防毒マスク

取替式防じんマスク

電動ファン付呼吸用保護具

使い捨て式防じんマスク

一般作業用マスク

耳栓

イヤーマフ

スリーエム Vapour & Gas Respirator



防毒マスク“3000シリーズ”

同商品群 在庫数 74 アイテム



3100



3200 OHSP



3301J-55

3301J-100

(有機ガス用吸気缶)



3311J-55

3311J-100

(防じん機能を有する有機ガス用吸気缶) (S1ろ過材付)




3302J

3303J

(酸性ガス用吸気缶) (コンビネーション吸気缶)



381N (交換用しめひも)



382 (交換用吸気弁)

383 (交換用排気弁)



302JN (吸水キット)



オーバerspレーガード

フロントキャップ

303J (フロントキャップ) キット

- 特長**
- 装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
 - 防毒・防じん両方の国家検定を取得しているため、3M™ろ過材ホルダー-3700、ろ過材3753を付ければ防じんマスクとしても使用可能です。
- 用途**
- 塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。
- 仕様**
- 国家検定合格品
 - マスク形状: 半面体
 - 排気抵抗: 80Pa以下
- 製造国** ●中国

注意
●吸気缶は別売です。

発注単位1個 (価格改定日 21.08) スリーエム ジャパン(株) [509314]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	サイズ	縦×横 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
215-0204	3100	¥2,446	¥2,778	S/M	108×110	10	51	972(94)
215-0212	3200 OHSP	¥2,446	¥2,778	M/L	127×112	10	54	3942(77)

有機ガス用吸気缶

仕様 ●国家検定合格品
製造国 ●シンガポール

(価格改定日 21.08)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	対象ガス	通気抵抗 (Pa)	規格値 (分)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
402-8414	3301J-55	¥324	¥368	有機ガス	75	146	10	55	15149(52)
402-8406	3301J-100	¥370	¥420	有機ガス	92	244	10	77	20267(82)

防じん機能を有する有機ガス用吸気缶 (S1ろ過材付)

仕様 ●国家検定合格品
製造国 ●シンガポール

(価格改定日 21.08)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	対象ガス	通気抵抗 (Pa)	規格値 (分)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
402-8449	3311J-55	¥428	¥485	有機ガス	158	146	10	62	23343(89)
402-8431	3311J-100	¥471	¥535	有機ガス	173	244	10	84	33725(84)

酸性ガス用吸気缶

製造国 ●シンガポール

(価格改定日 21.08)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	対象ガス	通気抵抗 (Pa)	規格値 (分)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
402-8422	3302J	¥428	¥485	酸性ガス	81	570	10	93	1862(85)

コンビネーション吸気缶

製造国 ●中国

(価格改定日 21.08)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	適合機種	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
194-8704	3303J	¥648	オープン	3000シリーズ、HF-50シリーズ	10	90	508(553)

交換用パーツ

製造国 ●中国

(価格改定日 21.08)

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	品名	適合機種	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
437-1135	381N	¥611	¥693	交換用しめひも	防毒マスク3100・3200、取替式防じんマスク3753-RS2シリーズ	10	400	419(94)
473-6214	382	¥306	¥347	交換用吸気弁	防毒マスク3100・3200、取替式防じんマスク3753-RS2シリーズ	10	10	447(99)
473-6222	383	¥306	¥347	交換用排気弁	防毒マスク3100・3200、取替式防じんマスク3753-RS2シリーズ	10	10	505(83)

オプション用吸水カバー・パッド

特長 ●吸水パッド386Jを保持するための吸水カバーです。

(価格改定日 21.08)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望小売価格 (1セット)	キット内容	製造国	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
795-2431	387N	¥796	¥903	吸水カバー	日本	10	13.0	33(72)
795-2422	386J	¥739	¥838	吸水パッド(10枚入)	中国	10	10.0	175(160)
429-9230	302JN	¥1,280	¥1,454	吸水カバー-387N 1個、吸水パッド386J 10枚	日本	10	14.7	51(63)

オプション用フロントキャップ・オーバerspレーガード

特長 ●吹き付け塗装作業の際に塗料ミストをキャッチして、防じんフィルターを長持ちさせます。
製造国 ●アメリカ

(価格改定日 21.08)

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望小売価格 (1パック)	キット内容	パック入数 (個)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
485-5582	300 OHSP	¥6,100	¥6,929	オーバerspレーガード	200	8	40	18(63)
795-2449	388	¥333	¥378	フロントキャップ	1	10	11	65(57)
406-9927	303J	¥796	¥903	フロントキャップ(388)×1個、オーバerspレーガード300J(300 OHSP)×20枚	1	10	19	50(24)

◎商品のお問い合わせ: 0570-011-321 <http://www.mmm.co.jp/ohesd/>