ワンタッチ着脱
ワンタッチスライドロック
レバー
ノブ
ハンドル&グリップ
インジケーター&スケール
アクチュエータユニット
取っ手
ヒンジ&ラッチ
オイルキャップ&ゲージ
アジャスターフット&キャスタ
テンショナー
ガイドレール
ガイドローラー
ベアリングコンポーネント
スライドレール
スイッチドッグ
ダンパー&防振部品
プランジャー
自動化クランプ
ワンタッチクランプ
クランプ&ストッパー
サポーター&スペーサー
ワークグリッパー
ボルト&ナット
位置決め部品
治具交換システム
ベース
バイス&バキューム
吊具
工場用無線機器
各種サービス

QLCA カムレバー

標準 在庫品 RoHS 追加工可 ネジカット P.2200 イマオWEB 製品ムービー公開

IMAO

(メネジ)　(オネジ)

QLCA
(四三酸化鉄皮膜)

(メネジ)　(オネジ)

QLCA-NP
(無電解ニッケルメッキ)

タイプ	レバー	丸ナット、ワッシャー	オネジ
QLCA	SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜	SCM435 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
QLCA-NP	SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ	SCM435 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ

★One Point
クランプ、アンクランプが簡単にできます



サイズ		D1	R	A	D	T1	M	T	t	B	D2	M1
QLCA QLCA-NP	04	12	40	14	12	2	M 4×0.7	10	4.5	12	8	M3×0.5-3L
	05	15	50	16	14		M 5×0.8	12	5.5	14	10	
	06	18	63	19	16	3	M 6×1	14	6.5	16	12	M4×0.7-4L
	08	22	80	24	20		M 8×1.25	18	9	20	15	
	10	28	100	30	25	5	M10×1.5	23	11	25	18	M5×0.8-5L

サイズ		クランプストローク	レバー荷重(N)	クランプ力(kN)	クランプ機構
QLCA QLCA-NP	04	1.8	80	0.9	スパイラルカム カム角度 4°
	05	2.3	100	1.3	
	06	2.7	150	2.4	
	08	3.3	200	3.6	
	10	4.3	300	4.8	