



落下ストッパーS

品番	型番	対応間口(mm)	価格(税抜)	照会No.
2-9552-01	LH-916S09P	900	¥1,600	275655
2-9552-02	LH-916S12P	1200	¥1,650	275655
2-9552-03	LH-916S15P	1500	¥1,700	275655
2-9552-04	LH-916S18P	1800	¥1,750	275655
2-9552-05	LH-916S21P	2100	¥1,800	275655

- 様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。
- 着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。
- ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めがついておりベルトがずれ落ちません。

■仕様

- 材質：ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)
- ベルト幅：25mm ● 対象物重量：100kg/本
- 耐震度：震度6強相当 ● 付属品：アルコールパッド×1



落下ストッパーM

品番	型番	対応間口(mm)	価格(税抜)	照会No.
2-9551-01	LH-912M09P	900	¥2,450	275655
2-9551-02	LH-912M12P	1200	¥2,500	275655
2-9551-03	LH-912M15P	1500	¥2,550	275655
2-9551-04	LH-912M18P	1800	¥2,600	275655
2-9551-05	LH-912M21P	2100	¥2,650	275655

- 多様なオープン棚やキャビネットに使用可能です。
- ワンタッチ着脱フック搭載なので、収納物の出し入れは片手で操作でき、内蔵したバネがベルトのたるみを防止します。

■仕様

- 素材：取付金具/スチール(ユニクロメッキ)、ベルト/PP、接着材/アクリル系
- ベルト幅：25mm ● 対象物重量：100kg/本
- 耐震度：震度6強相当 ● 重量：300g
- 付属品：アルコールパッド

落下ストッパー

品番	型番	対応間口(mm)	価格(税抜)	照会No.
3-1414-01	LH-913A09P	900	¥2,100	275660
3-1414-02	LH-913A12P	1200	¥2,150	275660
3-1414-03	LH-913A15P	1500	¥2,200	275660
3-1414-04	LH-913A18P	1800	¥2,250	275660
3-1414-05	LH-913A21P	2100	¥2,300	275660

- 穴あき支柱のオープン棚に収められた、書類・商品・ケースなどの落下を防止します。
- ベルトはワンタッチ装着でき、内蔵したバネがベルトのたるみも防止します。
- 取り付け金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して取り付けます。

■仕様

- 耐震度：震度6強相当
- 対象物重量：100kg以下
- 材質：取付金具/スチール(ユニクロメッキ)、ベルト/PP、テープ粘着材：アクリル系
- ベルト幅：25mm
- L型支柱・C型支柱対応(ピッチ：50mm幅)
- 重量：200g/本
- 付属品：アルコールパッド ● 入数：1個

■用途

- オープン棚(穴あき支柱)に収納された書棚等の落下防止に。



使用例



書棚用飛び出し防止シート

品番	型番	サイズ(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
2-9556-01	NS-2052S	850×100×0.6	2枚入	¥2,600	275655
2-9556-02	NS-2055		10枚入	¥12,000	275655

- 書籍棚に敷くだけで、書籍の落下を防止します。
- 接着固定していないため、移設が可能です。

■仕様

- 耐震度：震度6強相当
- 対象物重量：40kg以下/枚
- 材質：PVC
- 外観：表面/無光沢灰色、裏面/光沢メッシュ灰色



使用例



表

裏

- 研究・実験用機器 1
- 計測・測定・検査 2
- 実験設備・保管 3
- ライフサイエンス・分析 4
- 容器・コンテナ 5
- 実験器具・材料・備品 6
- 洗浄・滅菌・清掃 7

安全保護用品

- クリーン環境関連機器 9
- 開発・試作支援 10
- レンタル 11

中分類

- マスク A
- メガネ・ゴーグル B
- 手袋 C
- ウェア類 D
- 薬災・防災対策用品 E
- 標識類 F
- 保健・健康・医療室・保育用品 G

小分類

- 薬災対策用品
- 事前対策用品
- 備蓄用品
- 避難用品
- 蓄電機・発電機
- 防犯用品