シングルプレート
コンビネーション
センサスタンド
フレキシブル
技術資料
CCDカメラ用 LED照明用
レーザーセンサ用
光電センサ用
反射板用
フォトマイクロセンサ用
光ファイバセンサ用
近接センサ用

CZ-LFタイプ

SUS304 板厚：t 2.0
SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス：セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装:黒	センサ取付用ビス：セムスビス(三価クロメート黒)M3×12…2本

A	L	重量(g)	品番 □:材質記号 SUS S、SPCC Z	価格(円) SUS304	SPCC
25	46.5	30	FSCZLF025-□	770	670
30	51.5	32	FSCZLF030-S	780	—
35	56.5	33	FSCZLF035-S	790	—
40	61.5	35	FSCZLF040-S	820	—
45	66.5	37	FSCZLF045-S	820	—
50	71.5	39	FSCZLF050-S	830	—

単位：mm



☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)

CZ-LVタイプ

SUS304 板厚：t 2.0
SPCC 板厚：t 2.3

材質／表面処理	付属品
ステンレス SUS304	センサ取付用ビス：セムスビス(SUSXM7)M3×12…2本
鉄 SPCC ／カチオン電着塗装:黒	センサ取付用ビス：セムスビス(三価クロメート黒)M3×12…2本

A	L	重量(g)	品番 □:材質記号 SUS S、SPCC Z	価格(円) SUS304	SPCC
15	22.5	33	FSCZLV015-□	660	570
20	27.5	36	FSCZLV020-□	670	580
25	32.5	38	FSCZLV025-S	670	—
30	37.5	41	FSCZLV030-S	700	—
35	42.5	44	FSCZLV035-S	710	—
40	47.5	47	FSCZLV040-S	720	—

単位：mm



☆付数値は材質がSPCCの場合、+0.3mm増となります。
A：光軸までの距離(参考値)