

仕様

GX-L:分銅内蔵タイプ / GF-L:ベーシックタイプ

GX-LD:スマートレンジ

GX-LS:表示部分離型 ※GF-LSのラインナップはございません

GX-Lシリーズ	一体型	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LD	GX-42001L	GX-62001L	GX-62000L	GX-102000L
	分離型			GX-32001LS	GX-32001LDS		GX-62001LS	GX-62000LS	GX-102000LS
GF-Lシリーズ	一体型	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L				GF-62000L	
ひょう量		12 kg	22 kg	32 kg		42 kg	62kg		102 kg
最小表示		0.1 g		0.1 g (0~6.2 kg) 1g (6.2~32 kg)		0.5 g	0.1 g	1 g	

型名	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LS	GX-32001LD	GX-32001LDS	GX-42001L
標準価格(税抜)	¥220,000	¥250,000	¥330,000	¥350,000	¥210,000	¥230,000	¥280,000
商品コード	GX12001L	GX22001L	GX32001L	GX32001LS	GX32001LD	GX32001LDS	GX42001L
JANコード	4981046224031	4981046224048	4981046224055	4981046224154	4981046224062	4981046224161	4981046224079

型名	GX-62001L	GX-62001LS	GX-62000L	GX-62000LS	GX-102000L	GX-102000LS
標準価格(税抜)	¥450,000	¥470,000	¥320,000	¥340,000	¥400,000	¥420,000
商品コード	GX62001L	GX62001LS	GX62000L	GX62000LS	GX102000L	GX102000LS
JANコード	4981046224086	4981046224178	4981046224093	4981046224185	4981046224109	4981046224192

型名	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L	GF-62000L
標準価格(税抜)	¥190,000	¥220,000	¥300,000	¥270,000
商品コード	GF12001L	GF22001L	GF32001L	GF62000L
JANコード	4981046224116	4981046224123	4981046224130	4981046224147

オプション

GXL-04 ^{*1} *2	コンパレータ出力(リレー 3段/5段)・プザー / 接点入力 / RS-232C	¥25,000(税抜)	AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)
GXL-06 ^{*1} *2	アナログ出力:0~1Vまたは0.2V~1V / RS-232C	¥30,000(税抜)	AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)
GXL-07	表示部分離型(GX-LS)用ケーブル 5m	¥25,000(税抜)	AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)
GXL-08 ^{*1} *2	イーサネットインタフェース(TCP/IP)	¥30,000(税抜)	AD-8526	イーサネットコンバータ(TCP/IP)	¥45,000(税抜)
GXL-27JA ^{*1}	Bluetooth [®] 通信インタフェース	¥9,000(税抜)	AD-8541-PC-JA	PC接続用Bluetooth dongle ^{*3}	¥9,000(税抜)
GP-12	動物計量皿	¥98,000(税抜)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
GP-16	AD-8127用プリンタ台	¥20,000(税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
GP-20	床下ひょう量金具 ひょう量42kg以下モデル用	¥15,000(税抜)	AX-GXL-31	表示部保護カバー:5枚入り	¥3,400(税抜)
GP-21	床下ひょう量金具 ひょう量62kg以上モデル用	¥35,000(税抜)	AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)
GP-22	AD-8121B用プリンタ台	¥20,000(税抜)	AX-KO2737-500JA	防水ケーブル:D-Sub9P(メス)~D-Sub9P(メス) / 5m	¥20,000(税抜)
AD-1682	充電式バッテリーユニット	¥40,000(税抜)	AX-KO7695-500*	防水ケーブル:D-Sub9P(メス)~D-Sub9P(オス) / 5m	¥20,000(税抜)
AD-1683A	除電器	¥75,000(税抜)	AX-KO5465-180	USBケーブル Type A~MiniB 1.8m(標準付属品)	¥1,000(税抜)
AD-1684A	静電気測定器	¥105,000(税抜)			
AD-1687	環境ロガー	¥40,000(税抜)			

※1 同時に使用できません。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着します。

※2 GXL-04 / GXL-06 / GXL-08装着時は非防水仕様になります。

※3 天びんとPCを双方向通信させる場合は本製品とGXL-27JAを組み合わせて使用してください。天びんから一方通信(キーボード入力・HID接続)の場合は不要です。

★ データロガー AD-1688 / クイックUSB AD-8527等に使用するケーブルです。



本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL. 03-5391-6128(直) FAX. 03-5391-6129

札幌出張所 TEL. 011-251-2753(代) FAX. 011-251-2759
仙台営業所 TEL. 022-211-8051(代) FAX. 022-211-8052
宇都宮営業所 TEL. 028-610-0377(代) FAX. 028-633-2166
東京北営業所 TEL. 048-592-3111(代) FAX. 048-592-3117
東京南営業所 TEL. 045-476-5231(代) FAX. 045-476-5232
静岡営業所 TEL. 054-286-2880(代) FAX. 054-286-2955
名古屋営業所 TEL. 052-726-8760(代) FAX. 052-726-8769
大阪営業所 TEL. 06-7668-3900(代) FAX. 06-7668-3901
広島営業所 TEL. 082-233-0611(代) FAX. 082-233-7058
福岡営業所 TEL. 092-441-6715(代) FAX. 092-411-2815

お客様相談センター 購入前相談窓口 通話料無料

ご購入前の仕様確認や機種選定のご相談は **0120-342-043**
受付時間: 月曜日~金曜日 (※祝日、弊社休業日を除く 9:00~12:00/13:00~17:00)

⚠️ 安全上のご注意: ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2023年8月現在のものです。
※本カタログは事業者向けです。 *GXGF-L-ADJC-01-PR1-23803GP