

HR-i

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.01mg~

シンプルでお求め易い
ベーシック分析天びんコストパフォーマンスに優れた
ベーシックモデル

ひょう量51g~320g、最小表示0.01mg~0.1mg

校正用分銅

標準付属

フル・デジタル・キャリブレーション

簡単なキ操作で校正が可能

導電性ガラス風防

帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用

RS-232Cインタフェース (D-Sub9Pオス)

標準付属

データ直送ソフト WinCT

使用可能

g・mg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ:真珠計量用単位

コードレス使用可能

AD-1682の使用により

GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

AD-8127との接続により可能

床下ひょう量

専用金具標準装備

比重測定

AD-1653の使用により可能

モデル	HR-202i	HR-300i
ひょう量	51g/220g	320g
最小表示	0.01mg/0.1mg	0.1mg
計量皿寸法	φ90mm	φ90mm
標準価格(税抜)	¥228,000	¥225,000
JANコード	4981046601160	4981046601177
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000	¥24,000

*工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

別売品

AD-1653	比重測定キット	¥50,000(税抜)	AD-8527	クイックUSBアダプタ	¥16,000(税抜)
AD-1671	天びん用除振台	¥78,000(税抜)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
AD-1672A	卓上風防(正面パネル斜面タイプ)	¥148,000(税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
AD-1672	卓上風防	¥108,000(税抜)	AX-USB-9P	USBコンバータ・ケーブルセット	¥10,000(税抜)
AD-1674	防振天びん台	¥390,000(税抜)	AX-KO2466-200	RS-232Cケーブル 2m(9P-9P)	¥5,000(税抜)
AD-1682*	充電式バッテリー・ユニット	¥40,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120ml、材質アルミ)2個セット(銀色)	¥3,000(税抜)
AD-1683	除電器(イオンナイザー)	¥54,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 (容量120ml、材質アルミ)2個セット(黒色)	¥3,000(税抜)
AD-1684A	静電気測定器	¥83,000(税抜)	AX-074016035-S	表示部保護カバー(5枚セット)	¥3,500(税抜)
AD-1687	環境ロガー	¥40,000(税抜)	AX-BM-033	本体布カバー	¥3,500(税抜)
AD-1688	計量データロガー	¥18,000(税抜)	AX-SW137-PRINT*	プラグ付きフットスイッチ(プリント機能)	¥10,000(税抜)
AD-1689	分銅操作専用ピンセット	¥2,000(税抜)	AX-SW137-REZERO*	プラグ付きフットスイッチ(リゼロ機能)	¥10,000(税抜)
AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)	AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)
AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)			
AD-8526	イーサネット・コンバータ (データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)			

★約8時間使用可

* AX-SW137の2機種は同時に接続できません。