

EJ-B New

最小表示 0.001g~

コンパクト天びん

ACアダプタ付属
乾電池別売
RS-232C別売

選べるインタフェース (別売)
選べる電源〈乾電池〉 (別売)
ひょう量120g~6100g、最小表示0.001g~0.1g

インタフェース 別売
クイックUSB / RS-232C (D-Sub9Pオス) / イーサネット

乾電池で使用可能
※ACアダプタ(標準付属品)、または単3形乾電池×4個(別売)

g・個数・%モード
※EJ-123B/303Bは、カラット・もんめ(真珠計量用単位)モードも可能

プラスチック風防 別売
※EJ-123B/303Bには標準付属

コンパレータ表示
※EJ-123B/303Bは除く
「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利

積み重ねて収納可能
※EJ-123B/303Bは除く
複数の保管に便利(4台まで)

- ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
(AD-8127との接続により可能)
- バックライト付大型液晶 文字高16mm

キャリングケース(EJ-12JA)
※EJ-123B/303Bには使用できません。



バックライト点灯時

バックライトON/OFFは
設定可能

USBでパソコンと簡単接続
クイックUSB(EJ-02JA)は別売

モデル		EJ-123B	EJ-303B	EJ-120B	EJ-200B	EJ-300B	EJ-410B	EJ-610B
ひょう量		120g	310g	120g	210g	310g	410g	610g
最小表示		0.001g		0.01g				
個数モード	最大計測数	120000個	310000個	12000個	21000個	31000個	41000個	61000個
	計数可能最小単重	0.001g		0.01g				
	サンプル数	5、10、25、50または100個						
パーセントモード	100%登録最小質量	0.1g		1g				
	パーセント最小表示	0.01%		0.1%				
計量皿寸法		φ110mm (丸皿)						
標準価格(税抜)		¥49,800	¥51,800	¥29,800	¥30,800	¥31,800	¥35,800	¥45,800
JANコード		4981046131308	4981046131315	4981046131209	4981046131216	4981046131223	4981046131230	4981046131247
JCSS校正料金(税抜)※		¥18,000						

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

モデル		EJ-1500B	EJ-2000B	EJ-3000B	EJ-4100B	EJ-6100B
ひょう量		1500g	2100g	3100g	4100g	6100g
最小表示		0.1g				
個数モード	最大計測数	15000個	21000個	31000個	41000個	61000個
	計数可能最小単重	0.1g				
	サンプル数	5、10、25、50または100個				
パーセントモード	100%登録最小質量	10g				
	パーセント最小表示	0.1%				
計量皿寸法		140(W)×127(D)mm (角皿)				
標準価格(税抜)		¥29,800	¥30,800	¥31,800	¥33,800	¥41,800
JANコード		4981046131254	4981046131261	4981046131278	4981046131285	4981046131292
JCSS校正料金(税抜)※		¥18,000				

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

別売品

EJ-02JA*1*3	USBインタフェース(クイックUSB)	¥8,000(税抜)	AD-8526*2	イーサネット・コンバータ	
EJ-03JA*1	RS-232Cインタフェース	¥8,000(税抜)		(データ収集ソフト WinCT-Plus付)	¥45,000(税抜)
EJ-07JA	床下ひょう量金具(EJ-3000B,4100B,6100B用)	¥4,000(税抜)	AD-8920A*2	外部表示器	¥12,000(税抜)
EJ-08JA	床下ひょう量金具(EJ-1500B,2000B用)	¥3,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用用皿(容量120mℓ、材質アルミ)	
EJ-11JA	風防(EJ-123B/303Bには標準付属)	¥5,000(税抜)		2個セット〈銀色〉	¥3,000(税抜)
EJ-12JA	キャリングケース(EJ-123B/303Bは使用不可)	¥8,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定専用用皿(容量120mℓ、材質アルミ)	
AD-1687*2	環境ロガー	¥40,000(税抜)		2個セット〈黒色〉	¥3,000(税抜)
AD-1688*2	計量データロガー	¥18,000(税抜)	AX-TB162	ACアダプタ(標準付属品)	¥4,500(税抜)
AD-8127*2	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)	AX-TB266	ACアダプタ	¥4,500(税抜)

*1 EJ-02JAとEJ-03JAは同時に使用できません。

*2 AD-1687、AD-1688、AD-8127、AD-8526、AD-8920Aを利用する場合は、EJ-03JA(RS-232C)が必要です。

*3 市販のUSBケーブルABタイプが別途必要です。