※保冷温庫内に医薬品や学術資料などを入れないで下さい。温度管理が厳しいものは保存できません。
飲料は自動販売機と同じ55℃、食品はUSDA（アメリカ合衆国農務省）の定める60℃での保温を推奨します。

充電式保冷温庫

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

マキタバッテリで、冷やす・温める
／シーンに合わせて容量で選べる
充実のラインナップ

マキタのリチウムイオンバッテリで
-18℃保冷～60℃保温

製品の動画がご覧になれます

40Vmax 18V Li-ion AC100V HYBRID ハイブリッド電源 Li-ion USB IPX4 本体防水 ※1 ※2

BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F
◎	◎	◎	◎	◎

◎推奨 ○使用可

両側から開閉可能な便利なドア

2部屋モード切替 ※3

左右で異なる温度を用途に応じて設定可能

より細かい温度設定が可能
保冷/保温
17段階
温度設定

ドアの取り外しが可能

インナートレイ
[350ml缶×3本]

庫内カゴ
[2Lペット×4本]

シガーソケット対応

29L ミドルサイズ バッテリ2本装着可能
[ペットボトル収納本数]※ 500mL: 約30本 2L: 約6本

本体のみ **CW004GZ** 97,500円
バッテリ・充電器別売
NEW

14段階の温度設定

保冷7段階 [-18℃～10℃]

保温7段階 [30℃～60℃]

[ペットボトル収納本数]※
500mL: 約6本

7L 「軽量」コンパクトサイズ バッテリ1本装着可能

本体のみ **CW003GZ**
76,800円
バッテリ・充電器別売

[ペットボトル収納本数]※
500mL: 約20本 2L: 約4本

20L ミドルサイズ バッテリ2本装着可能

本体のみ **CW001GZ**
78,700円
バッテリ・充電器別売

[ペットボトル収納本数]※
500mL: 約50本 2L: 約15本

50L 大容量サイズ バッテリ2本装着可能

本体のみ **CW002GZ** NEW
125,800円
バッテリ・充電器別売

充電式保冷温庫

18V Li-ion

AC100V HYBRID ハイブリッド電源 Li-ion USB

IPX4 本体防水 ※1 ※2

[ペットボトル収納本数]※
500mL: 約20本 2L: 約4本

20L ミドルサイズ バッテリ2本装着可能

本体のみ **CW180DZ**
69,800円 ※在庫僅少品
バッテリ・充電器別売
ライトバッテリは使用できません

※ペットボトル・缶のサイズにより収納本数は異なります。

モデル	能力	内容積	冷却方式		温蔵方式	感電保護クラス	断熱材（発泡ガス）	電源 リチウムイオンバッテリ	電源 家庭用電源	電源 自動車シガーライターソケット	USB電源端子	1充電使用時間（目安）※4 装着バッテリ・本数	外気温30℃ -18℃設定時	外気温30℃ 5℃設定時	外気温30℃ 60℃設定時	質量(kg)	標準付属品
CW003G	-18℃～60℃に設定可能	7L	コンプレッサ冷媒ガス（R-134a）圧縮方式	24g	ワイヤヒータ加熱方式	Class III	ポリウレタンフォーム（シクロペンタン）	直流36V※5（40Vmax）直流18V	AC100V 50/60Hz	DC12-24V	[出力電圧] 直流5V [出力電流] 直流2.4A [形状] USB Aタイプ	BL4050F×1本	約7時間	約16時間30分	約7時間	8.8（BL4050F×1本装着時）	ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード
												BL1860B×1本	約3時間30分	約8時間30分	約4時間30分		
CW001G		20L		28g								BL4050F×2本	約10時間	約28時間	約8時間30分	16.1（BL4050F×2本装着時）	
												BL1860B×2本	約6時間30分	約17時間30分	約5時間30分		
CW004G		29L		33g								BL4050F×2本	約12時間30分	約30時間	約11時間50分	20（BL4080F×2本装着時）	
													約11時間（2部屋モード）		—		
												BL1860B×2本	約7時間	約17時間	約6時間		
													約8時間（2部屋モード）		—		
CW002G		50L		37g								BL4050F×2本	約10時間	約24時間30分	約6時間	27（BL4050F×2本装着時）	ACアダプタ シガーソケット用コード
												BL1860B×2本	約5時間	約16時間	約4時間		
CW180D		20L		28g				直流18V	AC100V 50/60Hz	DC12-24V		BL1860B×1本	約2時間30分	約8時間30分	約2時間	14.3（BL1860B×2本装着時）	ショルダーベルト ACアダプタ シガーソケット用コード
												BL1860B×2本	約5時間	約17時間	約4時間		

充電式ケトル

40Vmax Li-ion XGT Next Generation Technology

コンセント不要、火も使わない
バッテリ湯沸かし体験

電源が取れない現場の食事や、アウトドアでの使用に

1充電あたりの湯沸し可能水量（目安）※6

KT001G	KT360D
約3.0L	約1.7L
BL4050F×2本 [5.0Ah]	BL1860B×2本 [6.0Ah]

しっかり保温 二重構造[樹脂+ステンレス]

その他の機能 ・バッテリ残容量表示付き ・沸騰お知らせ機能 ・空焚き防止機能 ・蓋は取外して丸洗い

40Vmax Li-ion 容量0.8L

本体のみ **KT001GZ**
25,500円
バッテリ・充電器別売

■バッテリ1本で使用可能。
（バッテリは2本装着可能）

BL4025	BL4040	BL4040F	BL4050F	BL4080F	PDC1200
◎	◎	◎	◎	◎	◎

◎推奨 ○使用可

充電式ケトル

18V+18V→36V Li-ion 容量0.8L

本体のみ **KT360DZ**
21,400円
バッテリ・充電器別売
※本製品はバッテリ2本で使用します。
ライトバッテリは使用できません

モデルNo.	タンク容量(L)	湯沸し所要時間※6	電源(V)	1充電あたりの湯沸し可能水量(目安)/回数(0.8L)※6			質量(kg)
KT001G	0.8	約7分 BL4050F×1本	直流36V(40Vmax)※5	BL4025×2本(2.5Ah) 約1.2L/約1.5回	BL4040×2本(4.0Ah) 約2.2L/約2.7回	BL4050F×2本(5.0Ah) 約3L/約3.7回	2.7(全体)(BL4025×1装着時) 1.0(台座) 1.0(ケトル：空のとき)
KT360D	0.8	約7分 BL1860B×2本	直流36V(18V×2)	BL1860B×2本(6.0Ah) 約1.7L/約2.1回	BL1830B×2本(3.0Ah) 約0.8L/約1.0回		3.3(全体)(BL1860B×2装着時) 1.0(台座) 1.0(ケトル：空のとき)

※1 バッテリ使用時。雨天や製品が濡れている状態では、電源コードを使用しないで下さい。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※3 部屋の設定温度差は最大30℃です。※4 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。
※5 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。※6 開始水温23℃、室温23℃における参考値。バッテリの状態や気温、水温、気圧などにより変化します。

バッテリ、充電器に関してはP22、23を参照してください。