

マイゾックス
myzox

Rebar Photo Marker

鉄筋フォトマーカー

同商品群
在庫数 7 アイテム

(グリーン) (ピンク) (オレンジ)



(レッド) (ホワイト) (イエロー) (ブルー)

220シリーズ

- 特長 ●配筋ピッチの記録撮影が色分けによりくっきり写ります。
●配筋の縦横ピッチ、径の色分けなどが見やすく、作業効率もアップします。
●スリットが入っているので着脱が簡単です。
●リブによって細い鉄筋にもしっかりとフィットします。
- 用途 ●配筋ピッチの記録撮影に。
- 仕様 ●適応サイズ径:φ10~30mm
- 材質 ●ポリ塩化ビニール(PVC)
- 製造国 ●日本

発注単位1袋

株式会社マイゾックス[909116]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	全長 (mm)	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-3878	220849	¥321	¥450	イエロー	50	10	10	41	930(101)
818-3879	220850	¥321	¥450	ピンク	50	10	10	41	572(108)
818-3880	220851	¥321	¥450	ホワイト	50	10	10	41	703(106)
818-3881	220852	¥321	¥450	レッド	50	10	10	41	837(97)
818-3882	220853	¥321	¥450	ブルー	50	10	10	41	787(104)
818-3883	220854	¥321	¥450	グリーン	50	10	10	41	738(95)
818-3884	220855	¥321	¥450	オレンジ	50	10	10	41	373(100)

☎商品のお問い合わせ:0561-62-8151 <https://www.myzox.co.jp/>シンワ
Shinwa

Marking Caps for Pipe

鉄筋カラーマーカー

同商品群
在庫数 5 アイテム78529
(レッド)78532
(ホワイト)78531
(イエロー)78533
(グリーン)78534
(ブルー)

- 特長 ●シリコンゴム製で耐熱、耐寒、耐候性に優れています。
- 用途 ●鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に。
- 仕様 ●適応外径:13~30mm
- 材質 ●シリコンゴム
- 製造国 ●中国

発注単位1袋

シンワ測定機[468209]

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	色	全長 (mm)	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
816-4589	78529	¥286	¥400	レッド	50	10	10	60	335(106)
816-4590	78531	¥286	¥400	イエロー	50	10	10	60	332(122)
816-4591	78532	¥286	¥400	ホワイト	50	10	10	60	367(89)
816-4592	78533	¥286	¥400	グリーン	50	10	10	60	254(85)
816-4593	78534	¥286	¥400	ブルー	50	10	10	60	374(88)

☎商品のお問い合わせ:0120-666-899 <http://www.shinwasokutei.co.jp/>アラオ
Arao

Caps

デーキャップ

同商品群
在庫数 7 アイテム

AR-159

AR-160

AR-161

- 特長 ●鉄筋の先端部分に付けることにより事故防止につながります。
- 用途 ●鉄筋の先端部養生に。
- 仕様 ●色:黄
- 材質 ●ポリプロピレン
- 製造国 ●日本

発注単位1個

アラオ機[128822]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	外径×全長 (mm)	適合鉄筋	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
788-4940	AR-159	¥20	¥40	43×46	D10~D16	500	47	11469(89)
788-4958	AR-160	¥54	¥130	55×62	D29~D32	100	28	1308(131)
788-4966	AR-161	¥64	¥150	63×70	D35~D38	100	34	114(26)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>アラオ
Arao

Cover

“ノロカバー”

同商品群
在庫数 7 アイテム

AR-076

- 特長 ●鉄筋についたノロの水洗いやハツリをする手間を省きます。
- 着脱が簡単で、色は安全色の黄色です。
- 用途 ●鉄筋の汚れ防止に。
- 材質 ●ポリ塩化ビニール(PVC)
- 製造国 ●日本

発注単位1本

アラオ機[128822]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	色	長さ (mm)	適用	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
489-7765	AR-076	¥89	¥90	イエロー	350	D19~D29	300	60	1472(105)
489-7773	AR-077	¥100	¥100	イエロー	500	D19~D29	300	80	2349(307)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>アラオ
Arao

Tape

“ノロ止めテープ”

同商品群
在庫数 7 アイテム

AR-078

- 特長 ●ノロとミルクの漏れを防ぎます。
- 剥離紙を剥がして貼るだけで施工も簡単です。
- 用途 ●ノロとミルクの漏れ防止に。
- 材質 ●発泡ポリエチレン
- 製造国 ●日本

発注単位1巻

アラオ機[128822]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	厚さ (mm)	幅×長さ (mm×m)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
489-7781	AR-078	¥893	¥1,000	2	20×25	30	120	627(128)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>アラオ
Arao

Safty Pipe Gard

鉄筋先端保護材“ミニデーガード”

同商品群
在庫数 7 アイテム

AR-062

- 特長 ●小さな鉄筋に最適です。
- 用途 ●鉄筋の先端養生に。
- 仕様 ●色:イエロー
- 材質 ●ポリ塩化ビニール(PVC)
- 製造国 ●日本

発注単位1本

アラオ機[128822]

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	長さ (m)	適用	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
489-7650	AR-062	¥496	¥800	1	D10~D16(高さ45H)	50	340	908(101)

☎商品のお問い合わせ:03-5367-5335 <http://www.arao.co.jp/>